



E

D



C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

:MM

注記
NOTES:

- I. 嵌合相手: 5264 シリーズ
MATES WITH: 5264 SERIES.
△ 両端のPINのみ適用。
APPLIES: PIN, BOTH ENDS

ウエハー: 66ナイロン。ガラス入り。UL94V-0
WAFER: 66NYLON, GLASS REINFORCED, UL94V-0



39.9	38.5	35	99-99-0999	5267-15A-X	15
37.4	36	32.5	-0998	-14A-X	14
34.9	33.5	30	-0997	-13A-X	13
32.4	31	27.5	-0996	-12A-X	12
29.9	28.5	25	-0995	-11A-X	11
27.4	26	22.5	-0994	-10A-X	10
24.9	23.5	20	-0993	-09A-X	9
22.4	21	17.5	-0992	-08A-X	8
19.9	18.5	15	-0991	-07A-X	7
17.4	16	12.5	-0990	-06A-X	6
14.9	13.5	10	-0989	-05A-X	5
12.4	11	7.5	-0988	-04A-X	4
9.9	8.5	5	-0987	-03A-X	3
7.4	6	2.5	99-99-0986	5267-02A-X	2
C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 NO OF CKT.

材料 MATERIAL				MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE				2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y WITH COIN	
DRAWN BY 6/20/88 Y.MIZUNO				CHK'D BY 96/03/26 Y.MIZUNO	
APP'D BY 96/03/26 M.FUKUSHIMA				尺度 SCALE 5:1	
角度 ANGLE ±3°				DWG. NO.	
30° 以上 OVER ±0.3 G 変更 REVISD (JC60688) n.h				SD-5267-NA-X	
10° 以上 30° 未満 OVER ±0.25 F 変更 (J10590) K.T				REV	
10° 未満 UNDER ±0.2 E 変更及び再作図 (J0546) Y.M				G	
一般公差 GENERAL TOLERANCES				5267.531	
記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD				EN-01C(032)MXJ-32	
DR. CHK. 日付 DATE					