

IT-19“ 6-fach IEC 320


Artikel-Nr.: 0200x00062318

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ F (Schutzkontakt)
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit Kaltgerätestecker (IEC 320)
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- integrierter Geräteschutzschalter 10 A
- Zur 19“-Montage geeignet

Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 10 A, 50 Hz, 2.500 W
Zuleitung:	1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Stecker:	Kaltgerätestecker (IEC 320)
Steckdosen:	Schutzkontakt Typ F
Geräteschutzschalter:	10 A
Abmessung:	478 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	470 mm

EAN: 401209602643 3
VPE: 10 Stück



VARIO®
LINEA