




-A-

△相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
△フードの反りは0.2以内。
3. 推奨取付けねじ：JIS B 1115 又は、1122タッピンねじ
なべ1種、呼び径3を使用し締付け後半田付けする。
4. 適用製品規格 No.108-5093
△-A- 面より2mmの範囲で測定のこと。
6. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N以下
但しリセブタクルコンタクトは含まない。

△IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION.
△WARPAGE 0.2 MAX.
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA,
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122.
4. SPEC No.108-5093
△TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
6. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
29.4N MAX. WITHOUT REC CONTACTS.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
10mm	±0.2
15mm	±0.25
30mm	±0.3
角 度	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 31AUG07	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 特 mm		CHK K.BETSUI 31AUG07		
		APVD K.BETSUI 31AUG07	NAME 名称	
		PRODUCT SPEC 製品規格	17Pos. VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASSEMBLY MULTI-INTERLOCK CONNECTOR (WIRE TO P.C.B.)	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APPLICATION SPEC 取付適用規格		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		—	SIZE A2	CAGE CODE 00779
ANGLES ±		FINISH 仕上	DRAWING NO 番号 171363	
表参照 SEE TABLE		WEIGHT —	RESTRICTED TO —	
MATERIAL 材料 HOUSING: 66NYLON TAB CONTACT: BRASS		CUSTOMER DRAWING		
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 1	REV G5