



50mm freie Enden
mit Aderendhülse

50mm bare ends with cable end sleeves

Leitung Typ AW22-2TT,
2x0,22mm², PTFE/PTFE isol., rund

Cable type AW-22-2TT
2 X 0.22mm sq
Insulation PTFE/PTFE

Sleeve 4 x 50mm rolled
Material 1.4571

Hülse Ø4x50, rolliert
Werkstoff:1.4571,

eingebaut:
1xPt100 in 2-Leiter-Schaltung,
Klasse B nach DIN EN 60751
für Temperaturen bis 260 °C

Mounted
1 x pt 100 2 wire circuit
Class B acc to DIN EN 60751
For Temperatures up to 260deg C

Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Fa. RECKMANN GMBH Hagen.					Maße ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-1 m		Gratfrei nach DIN 6784		Maßstab 1:1 ; 4:1		(Gewicht)	
									Werkstoff			
8					Datum	Name		<h2>Kabelfühler</h2> <h3>1xPt100 in 2- Leiter- Sch.</h3>				
7				Bearb.	16.09.2010	Ag.						
6				Gepr.								
5				Norm								
4												
3					RECKMANN GMBH		Zeichnungs Nr.:		Blatt			
2					MESS+REGELTECHNIK		1R14-1B2-4-50-T2000		1			
1					58093 HAGEN				von 1			
Zu.	Änderung	Datum	Na.	Gep.	(Urspr.)	(Ers. f.):		(Ers. d.):				