



主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	按钮
产品短名	XB2B
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1
操纵杆附加信息	保护罩 (彩色硅)

补充信息

信号单元头部形状	圆形
操作头类型	自复位
操纵杆外形	凸头按钮头, 盖/操作器或镜片颜色: 红色
触点类型	1NC
约定发热电流 [I _{th}]	10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [U _i]	600 V 3 符合 EN/IEC 60947-1

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C