




LOC		DIST		REVISIONS			
AI		-		ÄNDERUNGEN	DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.:		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			
-			A	-2 ergänzt	25. Jan. 78	Mak.	-
			B	Mass "1.5" neu	14. Mär. 84	Kov.	-
			C	Mass "1.5" wird 0.6 u. 4-stufig	07. Mai. 84	App.	-
			C1	Zeichnung übertragen	01. Aug. 00	Ze.	-
			C2	Radius am Rasthaken (B2) hinzugefügt	15. Mar. 04	Hassel	H. Komp.



Schnitt A-A
SECTION A-A



Gehäuse luftdicht in Plastikbeutel verpackt
MOULDED PARTS MUST BE AIRTIGHT PACKAGED IN PLASTIC BAG

Feuchtigkeitsgehalt 1.5% +1%
MOISTURE CONTENT MUST BE 1.5% +1%

PART NO	MATERIAL	COLOUR/color	Rev
926001-2	PA 6.6	Schwarz/black	A
926001-1	PA 6.6	Natur/nature	A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENTEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEMALS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND BEFOLGEN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: mm

OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 p. 150 2768 - mH - E p. DIN 16901 - 140

PLC ±- ±0.4mm

PLC ±- ±- ±-

ANGLES/WINKEL ±1.5°

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

DWN U. Zeidler 31-JUL-00

CHK R. Blumenschein 01-Aug-00

APVD M. Bleicher 15-Mar-04

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT GEWICHT -

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

AMP tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME 12pol. Stiftgehäuse für Serie .140 MNL Kontakt
12-WAY PIN HOUSING FOR SERIES .140 DIA. MNL CONTACT

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-926001

RESTRICTED TO NUR FÜR -

MASSSTAB 3:1 OF 1 VON 1 REV C2