



Principales

Type de transformateur	Petit transformateur
Gamme de produits	TR
Nom abrégé d'appareil	TR

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	12 V: +/- 15 % sur charge 12 V: hors charge 16 V: hors charge 8 V: +/- 15 % sur charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance consommée	4 VA
Mode d'installation	Fixé
Support d'installation	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	89 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel <= 4 mm ²

Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II avec blindage de borne en option
Température de fonctionnement	-20...50 °C