

## Datenblatt

# RS Pro einstellbare Halogen-Arbeitsplatzleuchte, 240 V AC, 55 W, verstellbarer Arm, 830 mm Reichweite, 830 mm Armlänge

Best.-Nr.: **433-3045**



## Produktinformationen

Diese Halogen-Arbeitsplatzleuchte von RS erfüllt die Schutzart IP65 und ist eine vollständig gekapselte Leuchte mit Schutz gegen Staub, Kühlmittel und Metallspäne. Die Leuchte hat eine Nennspannung von 240 V und eine Nennleistung von 55 W. Die artikulierte Arbeitsplatzleuchte kommt mit einem integrierten Transformator für 240/12 V und einer energiesparenden, hellen Halogenlampe. Diese Arbeitsplatzleuchte ist für die meisten industriellen Anwendungen wie Fabriken, Montagehallen und Werkstätten geeignet.

## Eigenschaften und Vorteile

- Leistungsstarke Arbeitsplatzleuchten für industrielle Anwendungen. Ideal für den Einsatz in festen Positionen
- Druckguss-Schirm mit Schutzart IP65
- Verstärkte Glasabdeckung
- Mit blendfreiem Schlitz
- Netzschalter und Griff zum Ausrichten der Lampe am Schirm
- Mit 1,8 m langem Anschlusskabel, ohne Stecker

**Technische Daten:**

Armlänge	830 mm
Armtyp	Verstellbar
Kabellänge	1,8 m
EU-Energieeffizienzklasse	C
Integrierter Transformator	Ja
Schutzart	IP65
Leuchte im Lieferumfang enthalten	Ja
Lampentyp	Halogen
Maximale Reichweite	830 mm
Nennspannung	240 V ac
Wattzahl	55 W