



LabelWriter 400*




Drucken Sie Adresstiketten direkt von Ihrem Computer.

- Attraktives, zeitgemäßes Design
- Auflösung 300 dpi
- Thermo-Direkt Druckverfahren (kein Tintenverbrauch!)
- Ausdruck eines Etikettes in 1,5 Sekunden, ca. 40 Etiketten pro Minute
- Maximale Breite der Etiketten: 60 mm (20 Formate der Standardetiketten)
- Automatischer Rückeinzug des ersten Etikettes, keine Verschwendung von Etiketten
- Auswurf Funktion, um Etikettenrollen einfach auszutauschen
- Voreingestellte Etikettenvorlagen lassen sich schnell aufrufen
- Druckt problemlos aus Datenbanken
- Druck von Barcodes und Bildern
- Verbindung über USB, netzwerkfähig
- Konfiguration: Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS ab 10.2.x
- Lieferung mit einer Rolle Adresstiketten
- Die DYMO Label Software ist inklusive und auch kostenlos als Download auf www.dymo.de im Internet erhältlich

Art.-Nr.	Packungseinheit
34628	1

LabelWriter 400 Turbo*



Identisch mit dem LabelWriter 400, höhere Druckgeschwindigkeit.

- Ausdruck eines Etikettes in 1 Sekunde, ca. 55 Etiketten pro Minute

Art.-Nr.	Packungseinheit
34636	1

LabelWriter 400 Twin Turbo*



Identisch mit dem LabelWriter 400 Turbo, Betrieb mit 2 Etikettenrollen

- 2 unterschiedliche Etikettenrollen im Gerät, z.B. Adresstiketten und CD-/DVD-Etiketten
- Mit identischen Etikettenformaten ist ein automatischer Wechsel von der ersten zur zweiten Rolle möglich, wenn sich die erste Rolle dem Ende zuneigt

Art.-Nr.	Packungseinheit
34652	1

LabelWriter 400 DUO*



2 Drucker in einem: Kombination von LabelWriter 400 Turbo und LabelManager PC

- LabelWriter: siehe LabelWriter 400 Turbo
- LabelManager PC: Druckt Bandetiketten vom Typ D1 mit den Formaten 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- Automatischer Bandabschneider
- Mehr über die Spezifikation des LabelManager PC: siehe Seite 242

Art.-Nr.	Packungseinheit
34644	1

	LW 310	LW 320	LW 330 Turbo	LW 400	LW 400 Turbo	LW 400 Twin Turbo	LW 400 Duo
Druckgeschwindigkeit Sek./Etikett	7 Sek.	4 Sek.	2 Sek.	1,5 Sek.	1 Sek.	1 Sek.	1 Sek.
Max. Druckbreite	40 mm	56 mm	56 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Etikettenformate/ D1 Bänder	12	20	20	20	20	20	20 D1 tape
Kompatibel	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac
Verbindung	USB	USB	USB/Seriell	USB	USB	USB	USB
Auswurf Funktion zum Austausch der Etikettenrollen	-	-	-	•	•	•	•
Rückeinzug des ersten Etikettes	-	-	-	•	•	•	•
Artikelnummer	16452	16457	16462	34628	34636	34652	34644