

BMP71-QWERTY-EU mit MarkWare

Der mobile BMP™71 ist ein professioneller Etikettendrucker für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Der BMP71 eignet sich nicht nur perfekt für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation und im elektrischen Bereich, sondern auch zum Drucken von Sicherheitsschildern sowie von Etiketten in der verarbeitenden Industrie. Als Aushängeschild des tragbaren Druckersortiments von Brady unterstreicht dieser Drucker unser Markenimage als Hersteller industrieller und professioneller Produkte mit hoher Leistung und stärkt die Position von Brady als Technologieführer in den von uns gewählten Zielmärkten.



Spezifikationen für BMP71-QWERTY-EU mit MarkWare

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anwendungen | Allgemeine Kennzeichnung und Kennzeichnung elektronischer Bauteile; Laborkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung; Leitungs- und Kabelkennzeichnung |
| Artikelnummer | 710634 |
| Barcode-Typ | Code 39 und 128, andere über Software |
| Systemsymbole | Inklusive 500+ Symbolen |
| Farbmöglichkeiten | Einfarbig |
| Endlos vs. Gestanzte Etiketten | Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten |
| Customisable | Nein |
| Beschreibung | BMP71-QWERTY-EU mit MarkWare |
| Display | Großes beleuchtetes LCD-Farbdisplay mit Bildschirmanzeigen |
| Flash-Speicher | 200 MB – bis zu 100.000 Etiketten |
| Schnittstellen Typ | Tastatur |
| Tastatur | QWERTY |
| Passende Materialien | Über 400 Standardteile: Endlosbänder, gestanzte Etiketten sowie Etikettenrollen in Großpackungen, kundenspezifische Etiketten und Bänder |
| Max. Etikettenbreite (mm) | 50.80 |
| Max. Etiketten / Tag | 1000 |
| Max. Drucklänge (mm) | 1016.00 |
| Max. Druckbreite (mm) | 45.97 |
| Mehrzeilendruck | Ja |
| Betriebstemperatur | 4 °C – 49 °C |
| Bestellbezeichnung | BMP71-QWERTY-EU + MW |
| PC-Anschlussmöglichkeiten | USB |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anschlussoptionen | USB |
| Netzanschluss | Wiederaufladbarer NiMH-Akku, Netzanschluss |
| Auflösung (dpi) | 300 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | 38 |
| Tiefe (mm) | 332.70 |
| Abmessung - Höhe (mm) | 116.80 |
| Abmessung - Breite(mm) | 241.30 |
| Software-Kompatibilität | LabelMark, MarkWare |
| Zusätzliche Informationen | Drucker, robuster Tragekoffer, 2 Etikettenrollen, 1 schwarze Farbbandkassette, wiederaufladbarer Akku, Wechselstromadapter, USB-Kommunikationskabel, Adapter für TLS2200® / HandiMark™ Materialrolle, Kurzanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, Beispielen, komplettem Benutzerhandbuch), Reinigungsset |
| Stand-alone Druck | Ja |
| Text Größen (Punkt) | 4 - 174 |
| Gesamtmenge pro Verpackung | 1 Stück / Stück |
| Gewicht (kg) | 2.50 |
| Schneidevorrichtung | Beständige, selbstreinigende Schneidevorrichtung |
| Speicherkapazität | 200 MB – bis zu 100.000 Etiketten |