



主要信息

产品系列	Harmony
产品类型	带灯按钮头部
组件名称	ZA2B
信号单元头部形状	圆形
电气回路类型	控制回路
操作头类型	弹簧复位
操纵杆外形	平头
操作头或镜片颜色	绿色
标识	未标记

补充信息

机械寿命	3000000 次
CAD 总宽度	30 mm
CAD 总高度	30 mm
产品重量	0.013 kg

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1 IEC 60337-1 NF C 63-140 VDE 0660-200
保护处理	TC/TH
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	15 gn (40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	70 gn 符合 IEC 60068-2-27
过电压种类	Class II 符合 IEC 60536 Class II 符合 NF C 20-030
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529 IP657 符合 NF C 20-010

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理