






MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2	△7
SHELL MATERIAL / GEHÄUSEMATERIAL: CUZN	
FINISH / BESCHÜTTUNG: TRIBOR 4 µm	
CODING / KODIERUNG	△6
WIRE GAGE / DRAHTGRÖSSE IN mm ² : 0.25	△5
WIRE GAGE / DRAHTGRÖSSE IN mm ² : 0.14	△4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	△3
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	△2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A	△1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE:IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO-NO. / TYCO NR.						
9-1437719-3	9-1437719-0	8-1437719-7	8-1437719-4	8-1437719-1		
1					INSULATION TUBE 8 POS. / ISOLIERHUELSE 8 POL.	12
	1				INSULATION TUBE 7 POS. / ISOLIERHUELSE 7 POL.	11
		1			INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.	10
			1		INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.	9
				1	INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.	8
8	7				PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	7
		5	4	3	PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	6
1	1	1	1	1	NUT / MUTTER	5
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	4
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	3
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHÄUSE	2
1	1	1	1	1	GROUND ON SOLDER FLAG FAHNE FÜR MASSEVERBINDUNG	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY						
T01-0580-P08	T01-0580-P07	T01-0580-P05	T01-0580-P04	T01-0580-P03	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ITEM-NO. TEIL-NR.
PARTS LIST / TEILE LISTE						
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED
UNTERSCHEIDUNGSGRADE: UNTERSCHEIDUNGSGRADE: UNTERSCHEIDUNGSGRADE

RELEASED FOR PUBLICATION
FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG

2000

DATE WITH
REVISION: 20

© COPYRIGHT 2000
BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

TYCO
Electronics

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
T01 MALE PLUG CONN. PANEL MNT. SOLDER VER. 3-8 POS. 180 DGR.
T01 STIFTSTECKER-EINBAU-LOETVERS. 3-8 POL. 180 GRAD

SIZE
00779

DRAWING NO.
8-1437719-1

RESTRICTED TO
NUR FÜR

WEIGHT
BEWICHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE
MASSSTAB

SHEET
BLATT

1 OF
VON 1

REV
A2

8-1437719-1 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET