

**SAK系列, 附件  
TW SAK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



除了少数例外，端子条中最后一个端子须用 WAP/AP 型端板盖住。如果端子条带有不同大小的端子，也必须使用端板。  
端板的外形尺寸要对应所属端子的外形尺寸。端板位于固定器中。

**订货数据**

类型	TW SAK2.5
订货号	<a href="#">0302860000</a>
版本	SAK系列, 附件, 隔板, 1.5 mm, 米色, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190032968
最小包装数	20 个

**数据页**

**SAK系列, 附件  
TW SAK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸及重量**

宽度	1.5 mm	高度	50 mm
深	44 mm	净重	3.085 g

**温度**

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

**其他技术数据**

安装指导	直接安装	类型	隔板
------	------	----	----

**材料参数**

材料	PA 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**系统特征值**

产品系列	SAK系列, 附件	安装导轨	无
------	-----------	------	---

**分类**

ETIM 3.0	EC000886	UNSPSC	30-27-18-21
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

**认证**

认证			
----	---	--	--

ROHS	一致		
------	----	--	--

**下载**

STEP	<a href="#">0302860000_03346_TW_SAK2.5_STP.stp</a>
------	--