



TURCK频率发生器FG1可模拟符合EN 60947-5-6 (NAMUR) 标准的传感器或常开触点。常开输出由一个齐纳二极管和一个在200mA时激活的自动恢复保险管保护。

隔离开关放大器和计数器模块可通过频率发生器进行功能测试。

频率0.01到9.99的小数位，频率范围1Hz到10KHz (或 $10\text{min}^{-1}$ 到 $100000\text{min}^{-1}$ ) 以及各种百分比表示的占空比均可通过拨码开关进行设定。

使用9V电池供电,可支持500mAh工作60小时。

设备由前面板上的按钮开/关。设备20分钟后自动关闭。

前面板上的绿色LED指示灯表示设备上电。



- 模拟符合DIN EN 60947-5-6标准的NAMUR传感器和常开触点
- 频率范围：0.01...99,900 900 Hz (0.01...999,000 000  $\text{min}^{-1}$ )
- 使用9V电池供电 (6LR61)

频率发生器  
FG1 FREQUENZGENERATOR

型号	FG1 FREQUENZGENERATOR
货号	6900277
防护等级	IP20
环境温度	-25...+75 °C
重量	442 g

尺寸

