

# 0916 - 0920 按压开关系列 0.5A 250Vac

内部测试

0.5A 250Vac T85

RoHS

符合RoHS环保标准

μ 接触间隙.

技术参数请查阅第4、5页.

- ▶ 自滑移式接触块
- ▶ 逐渐地导通和断开
- ▶ 复位功能
- ▶ 多种切换电路可供选择
- ▶ 多种按钮可供选择



T0916SO --- & T0916LO ---

T0916VA ---

**T 0916 S O ---**


端子      功能      按钮      大身      颜色

按压开关

▶ 端子	▶ 功能	▶ 按钮	▶ 大身	▶ 任选项
<p><b>T</b></p> <p>3.3 1.2 5.0 焊接</p>	<p><b>0916</b></p> <p>黑色底座 单排 开-关(复位导通)</p> <p><b>0917</b> 只有50V</p> <p>棕色底座 单排 开-开(一侧复位)</p> <p><b>0918</b></p> <p>白色底座 单排 开-关(复位断开)</p> <p><b>0919</b></p> <p>黑色底座 单排 开-开(一侧复位)</p> <p><b>0920</b></p> <p>白色底座 双排 开-关(复位导通)</p>	<p><b>S</b> 小型按钮</p> <p><b>L</b> 大型按钮</p> <p><b>V</b> 抗破坏IP66标准 平顶不锈钢按钮</p>	<p><b>O</b> 适用于L和S按钮</p> <p>Ø7.1 安装面板开孔尺寸 面板厚度 两个螺母 - 2.5mm 无后部螺母 - 4.0mm</p> <p><b>A</b> 适用于V按钮(不锈钢)</p> <p>Ø19.2 安装面板开孔尺寸 面板厚度 - 8.0mm</p>	<p><b>表面处理</b> L和S按钮为光滑表面</p> <p><b>颜色</b> 颜色请咨询工厂</p> <p>如果定单量大, 各种颜色可供选择.</p>


尺寸图 (mm)

S和L型尼龙按钮



颈部螺纹 - 40 TPI 按钮行程 - 最大2.5

V型不锈钢按钮 (IP66标准)



颈部螺纹 - 26 TPI 按钮行程 - 最大2.5