


STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10

订货号: 2868606



<http://eshop.phoenixcontact.com.cn/phoenix/treeViewClick.do?UID=2868606>

5-24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A 冗余模块



商务数据	
包装	1 数
关税	85044082
件总重量	73.70 g

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
2010-06-04



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

技术数据	
输入数据	
额定输入电压	5 V DC ... 24 V DC
DC输入电压范围	4.5 V DC ... 30 V DC
额定输入电流 I_N	2x 5 A (-25°C ... 55°C)
	1x 10 A (-25°C ... 55°C)
	2x 5 A (-25°C ... 55°C)
	1x 10 A (-25°C ... 55°C)

输出数据

输出电流	10 A (增加功率)
	5 A (冗余)
衰减	55 °C ... 70 °C (2.5%/K)
最大额定负载功率损耗	2.5 W ($I_{OUT} = 5$ A时)

一般数据

宽度	18 mm
高度	90 mm
深度	61 mm
净重	0.1 kg
效率	> 97 %
	> 97 %
保护等级	IP20
	III
环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度 (操作)	≤ 95 % (25°C时, 无冷凝)
安装位置	水平DIN导轨NS35, EN60715
组装说明	可并排安装: 水平0cm, 垂直3cm
电磁兼容性	符合EMC 条例2004/108/EC
标准——电气安全	IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
UL认证	UL/C-UL, 隶属UL 508
	UL/C-UL, 隶属UL 60950

连接数据, 输入

连接类型	螺钉连接
实心线最小横截面	0.2 mm ²
实心线最大横截面	2.5 mm ²
多芯线最小横截面	0.2 mm ²
多芯线最大横截面	2.5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	12
剥线长度	6.5 mm
螺纹	M3

连接数据，输出

连接类型	螺钉连接
实心线最小横截面	0.2 mm²
实心线最大横截面	2.5 mm²
多芯线最小横截面	0.2 mm²
多芯线最大横截面	2.5 mm²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面，AWG/kcmil (最大)	12
剥线长度	6.5 mm

认证/许可



认证


cULus Listed, cULus Recognized

申请认证：

Ex认证：

尺寸图

结构框图



地址

Phoenix Contact China
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone
211100 Nanjing, China
电话 86-25-52121888
传真 86-25-52121555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；