

3900 金属摇杆开关系列 16A 250Vac - IP67[†] 密封标准



- ▶ 金属摇杆开关
- ▶ 功能20A,277V ac
- ▶ 单排和双排系列
- ▶ 多种电路可供选择, 包括3个挡位及复位功能
- ▶ 带密封圈密封款式
- ▶ 面板IP67[†]密封标准
- ▶ 6.3mm端子
- ▶ 提供防护罩



16(4)A 250Vac T85 (3900 & 3950)
10(4)A 250Vac T85 (所有其它电路)



UL CSA* 20A 125/277Vac (电路开-关)
UL CSA* 16A 125/277Vac (其它电路)
UL CSA* 7A 72Vdc, 14A 36Vdc
UL 250Vac 1hp, 125Vac 1/2hp
UL 65°C, 文件 E45221, CSA 文件 LR10990

峰值电流详情, 请咨询工厂



符合RoHS 环保标准

认证及功率因功能而异
3mm接触间隙, 标有字母 μ除外。
技术参数请查阅第4、5页。

* CSA 认证只对于 A 和 B 大身

† IP67认证只对于 E大身, 如想了解详情, 请咨询工厂

摇杆开关

C 3900 B E ---

端子 功能 推位 大身 其它要求

端子	功能		推位
C 6.3 x 0.8 10.5 可定做其他型号端子	单排 	双排 	B 17.5 金属 镀镍表面的金属摇杆
	3900 	3950 	
	3901 	3951 	
	3902 	3952 	
	3910 	3960 	
	3911 	3961 	
	3920 	3970 	
	3921 	3971 	
	3922 	3972 	



保护罩 R17-10



C3900BE ---



C3920BA ---




C3950BF ---



C3972BB ---


大身

A 排




E

密封面板, 单排




B

双排



F

密封面板, 双排



任选项

颈部密封 M539
推位外露



防水罩 M1080



防水罩内置尼龙螺母

固定螺母

可提供镀镍的铜螺母



六角形后部安装螺母



前安装螺母

带后螺母面板厚度为 4.0

标牌


P232 标牌适用于单排或双排




尺寸图 (mm) 对于开-关型开关, 标有*符号为“开”位置

单排

(图示为C端子)




A 大身




E 大身 (密封面板)

双排

(图示为C端子, 并带隔片)



B 大身



F 大身 (密封面板)