


PLC-VT/ACT


订单号: 2295567


图示型号为 PLC-VT/ AKT/LA



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295567>

VARIOFACE 无源馈入桥(3线制连接), 用于PLC继电器执行器系列



□□□□	
EAN	 4 017918 821852
包装	10 Pcs.
关税	85369010
Product key	108651
产品目录信息	页面 265 (IF-2011)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
23.01.2006



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□	
□□□□	
额定电压 U_N	最大 250 V AC/DC
额定浪涌电压	4 kV
每条支路的最大载流量	6 A (每根信号线)
	6 A (每个接线端子有一个跨接位)
宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm

状态显示	否
环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
安装位置	任意
组装说明	无间距排列
标准/规程	DIN EN 50178
	IEC 62103
阻燃等级, 符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III

□□□□1□□□□□

连接名称	电源
连接符合标准	IEC / EN
连接量	1
连接类型	螺钉连接
实心线最小横截面	0.2 mm ²
实心线最大横截面	4 mm ²
多芯线最小横截面	0.2 mm ²
多芯线最大横截面	2.5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	12
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

□□/□□

认证 CUL, GL, GOST, UL

□□

项目	名称	描述
□□		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	操作工具, 用于ST端子, 同样可用作一字刀口螺丝刀, 尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2件式夹具, 带防滑手柄

□□

1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	快速标记条, 接头, 白色, 标识, 可用的标识方法: Plotter, 横向打印: 连续编号1 - 10、11 - 20等, 直至491 - 500, 安装类型: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标记范围: 6.15 x 10.5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	快速标记条, 接头, 白色, 未标记, 可用的标识方法: Plotter, 安装类型: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 标记范围: 6.15 x 10.5 mm

□□□

2966812	FBST 6-PLC BU	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 蓝色
2966825	FBST 6-PLC GY	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
2966236	FBST 6-PLC RD	单个插入式桥接件, 长度: 6 mm, 位数: 2, 颜色: 红色
2967688	FBST 8-PLC GY	单个插入式桥接件, 长度: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色
2966692	FBST 500-PLC BU	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 蓝色
2966838	FBST 500-PLC GY	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 灰色
2966786	FBST 500-PLC RD	插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 红色

□□

2966508	PLC-ESK GY	电源端子, 最多用于4个电位输入, 可安装在 NS 35/7.5导轨上
2296061	PLC-V8/D15B/OUT	V8L-OUTPUT适配器, 用于8个 6.2 mm厚的PLC接口 (如, 1PDT/参见“附加产品”)。15位D-SUB孔式连接器, 控制逻辑: 正切换
2296058	PLC-V8/D15S/OUT	V8L-OUTPUT适配器, 用于8个 6.2 mm厚的PLC接口 (如, 1PDT/参见“附加产品”)。15位D-SUB针式连接器, 控制逻辑: 正切换
2295554	PLC-V8/FLK14/OUT	V8L-OUTPUT适配器, 用于8个 6.2 mm厚的PLC接口 (如, 1PDT/参见“补充产品”)。带14位扁平电缆连接器, 用于PLC系统布线, 控制逻辑: 正切换
2304102	PLC-V8/FLK14/OUT/M	V8L-OUTPUT适配器, 用于8个 6.2 mm厚的PLC接口 (如, 1PDT/参见“补充产品”)。带14位扁平电缆连接器, 用于PLC系统布线, 控制逻辑: 负切换


□□

0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过钝化处理, 打孔, 高7.5 mm, 宽35 mm, 长: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 高度7.5 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
0801377	NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM	DIN导轨, 宽度: 35 mm, 高度: 7.5 mm, 长度: 2000 mm, 颜色: 银色
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN导轨, 高轨, 高型, 未打孔, 1.5 mm厚, 材料: 铝, 高15 mm, 宽35 mm, 长2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 铜, 未打孔, 厚度1.5mm, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m

1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 表面镀锌且经过钝化处理, 打孔, 高15 mm, 宽35 mm, 长: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN 导轨材料: 钢, 未打孔, 高度 15 mm, 宽度 35 mm, 长度: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN导轨, 材料: 钢, 未打孔, 厚度2.3mm, 高度15 mm, 宽度35 mm, 长度: 2 m
2966841	PLC-ATP BK	隔板, 2mm厚, 用在PLC端子条的两端。此外, 它还用于: 组与组之间的视觉隔离, 根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC继电器的不同电压, 隔离

□□□

电路图



PLC-VT/ACT的接线图

包括使用组在内的连接数据





PLC-VT/ACT 订单号: 2295567

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295567>

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气 2012
保存的技术修改内容；