

阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



阀连接器, 3-芯, A 阀插头, 与 1个LED, 与.....连接 压敏电阻, 螺钉连接, 电缆密封 Pg9, 电缆外径 6 mm ... 8 mm

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918980993
海关税则号	8536901900
Sales Key	BF2DAA

技术数据

尺寸

外径	6 mm ... 8 mm
保护层剥线长度	34 mm (PE 电缆)
	27 mm (触点 2)
	24 mm (触点 2)
单根电线的剥线长度	6 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (阀门插头)
保护等级	IP65

常规

40 °C时的额定电流	10 A
额定电压	24 V
位数	3
手柄颜色区	透明
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
状态显示	1只LED灯

阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

技术数据

常规

保护电路/组件	压敏电阻
过电压等级	II
污染等级	3
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.34 mm ² ... 1.5 mm ²
AWG导线横截面	22 ... 16
插 / 拔周期	50 (阀插头)
扭矩	0.8 Nm ... 1 Nm (压紧螺母)
	0.4 Nm (中心螺钉)
	0.5 Nm (触点螺钉)

材料

阻燃等级, 符合UL 94	HB
阀插头插针材料	CuSn
阀插头插针镀层材料	Ni
电磁阀插头的插芯材料	PA6
材料 外壳 电磁阀插头	PA6
密封材料	NBR

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	HB
---------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

示意图



A类阀插头引脚分配

尺寸图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815

阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------