

## 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊



图为10位穿墙式连接器

### 优势

- ✔ 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- ✔ 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- ✔ 竖直连接可实现在PCB上多排布局
- ✔ 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
- ✔ 采用插拔式模块，可轻松更换PCB



### 关键商业数据

包装单位	250 STK
GTIN	
GTIN	4017918029326
海关税则号	8536909000
Sales Key	AAAFEA

### 技术数据

#### 尺寸

长度 [l]	8.6 mm
宽度	17.24 mm
间距	5.08 mm
尺寸a	10.16 mm
宽度 [w]	17.24 mm
高度 [h]	15.9 mm
结构高度	12 mm
焊针长度	3.9 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

# 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

## 技术数据

### 尺寸

长度	8.6 mm
----	--------

### 概述

产品范围	MSTBVA 2,5/...-G
绝缘材料组	I
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/3)	250 V
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	630 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流I <sub>N</sub>	12 A
最大负载电流	12 A
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
颜色	绿色
位数	3

### 标准和规范

连接符合标准	EN-VDE
	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

# 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

## 分类

### ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## 认证

### 认证


#### 认证

CSA / IECCEB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### 防爆认证

### 认证详情

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
	B	D	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	12 A	10 A	

IECEE CB Scheme		<a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a>	DE1-60988-B1B2
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		

# 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

## 认证

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		<a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	40004701
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-19931011
	B	D	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	12 A	10 A	

## 附件

### 附件

已标记的端子标识

标记卡 - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



标记卡，卡，白色，标识，水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... (99)100，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小: 5,08 x 3,8 mm

### 盖帽

附件 - MSTB-BL - 1755477



隔离帽，可分段，插在排针上，绿色绝缘材料

### 编码元件

## 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

### 附件

星型编码器 - CR-MSTB - 1734401

防插错编码，插在插座或反向插头的缺口中，红色绝缘材料



### 其他产品

印刷电路板连接器 - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - 1754571



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 - 1769023



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

## 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

### 附件

#### 印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 - 1776168



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1777293



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 正面螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - 1779990



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792760



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

## 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

### 附件

#### 印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1808829

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 压接，颜色: 绿色，对应压接点的电流 [A]和接线容量[mm<sup>2</sup>]数据：10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点



#### 印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - 1809514

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 压接，颜色: 绿色，对应压接点的电流 [A]和接线容量[mm<sup>2</sup>]数据：10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点



#### 印刷电路板连接器 - MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08 - 1824133

直接插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 直接安装



#### 印刷电路板连接器 - MSTBU 2,5/ 3-ST-5,08-FL - 1824366

直接插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 直接安装



#### 印刷电路板连接器 - SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1826296

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



## 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

### 附件

#### 印刷电路板连接器 - TMSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 - 1853023



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，插头用于在模块与模块之间的总线连接。

#### 印刷电路板连接器 - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873061



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873663



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873964



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

#### 印刷电路板连接器 - QC 1/ 3-ST-5,08 - 1883268



插拔式连接器，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 快速免剥线连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

## 印刷电路板连接器 - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - 1755749

### 附件


#### 印刷电路板连接器 - FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 - 1902123

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



#### 印刷电路板连接器 - TFKC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1962613

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



#### 印刷电路板连接器 - FKCS 2,5/ 3-ST-5,08 - 1975082

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

