

O型电缆端头 - C-RC 120/M10 DIN - 3240125

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



环形电缆插针，不带绝缘，120 mm²，M10

优势

- ✓ CRIMPFOX压线钳系列的CRIMPFOX-RC...工具能提供最好的压接性能
- ✓ 硬焊接的压接部位提供最好的抗拉性能
- ✓ 不带绝缘套管的环形电缆插针用高品质镀锡电离铜制成，有很好的抗腐蚀性能

RoHS

关键商业数据

包装单位	25 STK
最小订货量	25 STK
GTIN	 4 046356 453424
GTIN	4046356453424
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG3422

技术数据

尺寸

长度 (b)	56 mm
厚度 (a)	24 mm
最大剥线长度	25 mm
绝缘套管长度 (c)	22 mm
绝缘套环内部尺寸 (d)	16.5 mm
中心与绝缘套管之间的距离 (e)	22 mm
内径 (f)	10.5 mm
材料厚度 (g)	3 mm

环境条件

环境温度 (运行)	110 °C
-----------	--------

O型电缆端头 - C-RC 120/M10 DIN - 3240125

技术数据

概述

颜色	银色
剥线长度	25 mm
标识材料	铜
涂层	镀锡

标准和规范


根据标准设计	DIN 46234
--------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400203
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052

O型电缆端头 - C-RC 120/M10 DIN - 3240125

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------