

## 断线、剥线及压接工具 STRIPAX PLUS 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### 用于成条管状端头的切割、剥线和压接

- 断线
- 剥线
- 压接
- 自动传输管状端头
- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 高效。一件工具完成多项任务，节省大量时间。

### 订货数据

类型	STRIPAX PLUS 2.5
订货号	<a href="#">9020000000</a>
版本	断线、剥线及压接工具, 管状端头压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 梯形
GTIN (EAN)	4008190067267
最小包装数	1 个

断线、剥线及压接工具  
**STRIPAX PLUS 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	210 mm	重量	260 g
净重	250.91 g		

技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

压接工具数据

压接外形 1, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	梯形
管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>	压接外形 1, 最大	0.75 mm <sup>2</sup>
管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	压接外形 2, 最小	1 mm <sup>2</sup>
压接外形 2, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>	压接外形 3, 最小	2.5 mm <sup>2</sup>

端头

插针类型	成条管状端头	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>		

分类

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	27-40-02-01		

产品说明

订货数据提示文字	其他配件的信息请参阅J章节
技术数据	仅适用于魏德米勒成条包装产品。 使用成卷包装的管状端头将导致故障。

认证

认证	
ROHS	一致

**断线、剥线及压接工具**  
**STRIPAX PLUS 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

