


## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



### 重新定义联接密度：信号联接的未来标准

在最小空间实现最大联接密度 - 对于 1mm<sup>2</sup> 的标准传感器电缆，双排 B2L 可以升高标杆，并在较小空间实现多功能。

效果：提供适用于 1.75 间距标准工业导线的联接方案 - 比 2.5 间距的同类方案小 30%，比 3.5 间距的方案坚固 140%

新尺寸：提供两倍联接密度，间距为 3.5 mm

经验证的联接技术：魏德米勒免维护弹片联接

联接数据/性能：

- 0.20 - 1.0 mm<sup>2</sup> (IEC) / 28 - 18 AWG (UL)
- 80 V / 10 A (IEC) 150 V / 10 A (UL)
- 回路数：4 到 36

主要应用优点：

高效 - 在印刷电路板上实现最高联接密度

适用于工业 - 最小最坚固

工艺优化 - 自动装配和回流焊，快速联接

用户友好 - 配有专利保护的释放杆，可以轻松释放多条回路

面向应用：不管尺寸是否紧凑，都可轻松标记和编码

微型化不仅仅是在小空间实现多功能：

每次减少尺寸，占地面积都会降低，最终用户的成本也会降低。

魏德米勒满足了工程设计和工业自动化领域的需求。

### 订货数据

类型	B2L 3.50/06/180 SN OR BX
订货号	<a href="#">1727560000</a>
版本	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 1 mm <sup>2</sup> , 盒装
GTIN (EAN)	4032248037704
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 200 V / 10.3 A / 0.2 - 1 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
包装	盒装

## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 技术数据

#### 尺寸及重量

净重 3.01 g

#### 系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列	导线连接方式	弹片联接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	3.5 mm
间距 inch (P)	0.138 inch	回路数	6
剥线长度	7 mm	L1 (mm)	7 mm
L1 (inch)	0.276 inch	防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20
防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护		

#### 可联接导线

最小压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>	最大压接面积	1 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 28	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1 mm <sup>2</sup>
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN462281	0.13 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN462281	0.34 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4)	0.13 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4)	0.34 mm <sup>2</sup>


#### 材料

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	Cu-Leg	插针镀层	镀锡
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-30 °C	最大安装温度范围	100 °C

#### 额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	10.3 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	8.7 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	8.9 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	7.4 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	200 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	80 V	额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	2.5 kV
额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	2.5 kV	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1s 77 A		

#### 额定数据 (CSA)


机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	5 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 28
导线最大压接面积, AWG	AWG 18		

**OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列**  
**B2L 3.50/06/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 C)	50 V
额定电流 (使用组 C)	10 A	导线最小压接面积, AWG	AWG 28
导线最大压接面积, AWG	AWG 16		

分类

UNSPSC	30-10-18-21	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-04	eClass 7.1	27-44-04-02

说明

- 提示
- Additional colours on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
  - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
  - P on drawing = pitch
  - Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
  - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.





认证

认证	
ROHS	一致

**OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列**  
**B2L 3.50/06/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

图纸



**OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列**  
**B2L 3.50/06/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**配套的接插件 (受限插拔)**

**S2L 3.50/180F**



双层直针插座有标准闭口型或螺钉法兰型 (根据要求可提供侧面开口的插座)。焊针长度为 3.5 毫米, 适合于波峰焊, 提供盒装。可以螺钉连接在线路板上。该插座提供标记和编码空间。

- 80 V (IEC) / 150 V (UL)
- 9 A (IEC) / 8 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L 3.50/06/180F 3.5SN OR BX	<a href="#">1729430000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248040865	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装
S2L 3.50/06/180F 3.5SN BK BX	<a href="#">1729590000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248040995	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

**S2L-SMT 3.50/180LF Tape**



耐高温, 直针双层插座, 适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm, 适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/180LF 3.5SN BK RL	<a href="#">1807870000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248279579	175 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	卷装

## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### S2L-SMT 3.50/90LF Box



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/90LF 3.2SN BK BX	<a href="#">1794860000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248232314	50 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

#### S2L-SMT 3.50/90LF Tape



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/90LF 3.2SN BK RL	<a href="#">1807560000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248278855	235 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	卷装

**OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列**  
**B2L 3.50/06/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

**S2L 3.50/90F**



双层弯针插座有标准闭口型或螺钉法兰型 (根据要求可提供侧面开口的插座)。焊针长度为 3.5 毫米, 适合于波峰焊, 提供盒装。可以螺钉连接在线路板上。该插座提供标记和编码空间。

- 80 V (IEC) / 150 V (UL)
- 9 A (IEC) / 8 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L 3.50/06/90F 3.5SN OR BX	<a href="#">1728470000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊接, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248039968	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装
S2L 3.50/06/90F 3.5SN BK BX	<a href="#">1728630000</a>	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊接, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248040094	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

**S2L-SMT 3.50/180LF Box**



耐高温, 直针双层插座, 适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm, 适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/180LF 3.5SN BK BX	<a href="#">1795200000</a>	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248232710	50 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

**OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列  
B2L 3.50/06/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**配套的接插件 (完全可插拔)****S2L-SMT 3.50/90G Tape**

耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK RL	<a href="#">1807470000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248278763	235 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	卷装

**S2L-SMT 3.50/180G Tape**

耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/180G 3.5SN BK RL	<a href="#">1807780000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248279487	175 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	卷装

## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### S2L-SMT 3.50/90G Box



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK BX	<a href="#">1794210000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248231256	50 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

#### S2L-SMT 3.50/90 Tape



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/90 3.2SN BK RL	<a href="#">1802170000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248255511	235 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	卷装

## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### S2L-SMT 3.50/180G Box



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/180G 3.5SN BK BX	<a href="#">1794530000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248231713	50 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

#### S2L 3.50/90G



双层弯针插座有标准闭口型或螺钉法兰型 (根据要求可提供侧面开口的插座)。焊针长度为 3.5 毫米, 适合于波峰焊, 提供盒装。可以螺钉连接在线路板上。该插座提供标记和编码空间。

- 80 V (IEC) / 150 V (UL)
- 9 A (IEC) / 8 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L 3.50/06/90G 3.5SN BK BX	<a href="#">1727990000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248039487	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装
S2L 3.50/06/90G 3.5SN OR BX	<a href="#">1727830000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248045242	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### S2L-SMT 3.50/90 BOX



耐高温, 直针双层插座, 适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm, 适合回流焊和波峰焊。该插座提供标记和编码空间。(按照要求可提供卷带式包装)

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/90 3.2SN BK BX	<a href="#">1794370000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248231553	50 个	IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

#### S2L 3.50/180G



双层直针插座有标准闭口型或螺钉法兰型 (根据要求可提供侧面开口的插座)。焊针长度为 3.5 毫米, 适合于波峰焊, 提供盒装。可以螺钉连接在线路板上。该插座提供标记和编码空间。

- 80 V (IEC) / 150 V (UL)
- 9 A (IEC) / 8 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L 3.50/06/180G 3.5SN BK BX	<a href="#">1728950000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248040384	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装
S2L 3.50/06/180G 3.5SN OR BX	<a href="#">1728790000</a>	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248040254	50 个	IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - B2L/S2L 3.50 - 双排系列 B2L 3.50/06/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### S2L-SMT 3.50/180 Box



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/180 3.5SN BK BX	<a href="#">1794690000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248231874 50 个 流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	盒装

#### S2L-SMT 3.50/180 Tape



耐高温，直针双层插座，适用于所有常规焊接。为自动装配进行了优化设计。提供盒装或卷带式包装。焊针长度为 3.2mm，适合回流焊和波峰焊。该插头提供标记和编码空间。

- 50 V (IEC) / 150 V (UL)
- 10 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
S2L-SMT 3.50/06/180 3.5SN BK RL	<a href="#">1802210000</a>	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248255535 175 个 流焊, 3.50 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A	卷装

