

**W系列, 附件**  
**WTA 3/ZA WDU4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

魏德米勒产品系列丰富多样, 接线范围从 0.05 mm<sup>2</sup> 到 300 mm<sup>2</sup>, 您可以根据应用目的选择产品。  
具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求, 并且已经根据当前环境指令经过测试。

**订货数据**

类型	WTA 3/ZA WDU4
订货号	<a href="#">1632360000</a>
版本	W系列, 附件, 测试用适配器
GTIN (EAN)	4008190209704
最小包装数	25 个

**W系列, 附件  
WTA 3/ZA WDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**技术数据**
**尺寸及重量**

宽度	6 mm	高度	66.1 mm
最低安装高度	107.6 mm	净重	9.31 g

**温度**

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

**其他技术数据**

安装指导	直接安装
------	------

**可压接导线 (其它联接)**

最大夹压范围, 更多连接	1.5 mm <sup>2</sup>	额定横截面积 更多连接	1.5 mm <sup>2</sup>
--------------	---------------------	-------------	---------------------

**可压接导线(额定联接)**

联接类型	螺钉联接	剥线长度	6 mm
联接点数量	1	压接螺钉	M 2.5
最小拧紧力矩	0.3 Nm	最大拧紧力矩	0.3 Nm
硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	单股硬导线的最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
最大压接面积 软导线	1.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积 软导线	1 mm <sup>2</sup>
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	0.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	1.5 mm <sup>2</sup>

**额定数据**

额定横截面	1.5 mm <sup>2</sup>	额定电压	250 V
额定电流	6 A		

**材料参数**

材料	PA 66	颜色	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**系统特征值**

产品系列	W系列, 附件	联接类型	螺钉联接
联接点数量	1	安装导轨	无

**分类**

ETIM 3.0	EC002255	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14		

**产品说明**

技术数据	额定电流 6 A
------	----------

**认证**

ROHS	一致
------	----

**数据页****W系列, 附件  
WTA 3/ZA WDU4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**技术数据****下载**

DXF	<a href="#">21839_WTA_3-ZA_WDU4_DXF.dxf</a>
STEP	<a href="#">1632360000_21839_WTA_3_STP.stp</a>