

测试工具 Combi Check 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

订货数据

类型	Combi Check 2MM
订货号	9204230000
版本	2极电压测试仪, 型号 1156, 是 - 可视 + 声音
GTIN (EAN)	4032248616497
最小包装数	1 个

数据页

测试工具 Combi Check 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

重量	290 g	净重	204 g
----	-------	----	-------

产品数据

最小额定电压	6 V	电压范围交流	6-690 V
最低频率	0 Hz	最高频率	100 Hz
额定电压, 最大值	690 V AC/DC	防护等级	IP 65
电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA	峰值耐压	8 kV
显示	LED	直流电压显示	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
交流电压显示	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V		

分类

eClass 6.2	27-20-03-08
------------	-------------

产品说明

技术数据	蜂鸣器已含
------	-------

认证

ROHS	一致
------	----