


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

请勿对产品进行新的研发。



弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型 | BLZF 5.08/03/180 SN BK BX |
| 订货号 | 1707700000 |
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190316709 |
| 最小包装数 | 120 个 |
| 产品数据 | IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 包装 | 盒装 |
| 状态文本 | 本文件在以后将不再提供。 |
| 废止日期 | 2015-12-31 |
| 替代产品 | 1013440000 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 5.775 g

系统参数

| | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 | 导线连接方式 | 弹片联接 |
| 导线出线方向 | 180° | 间距 mm (P) | 5.08 mm |
| 间距 inch (P) | 0.2 inch | 回路数 | 3 |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 | 相关标准 | DIN 5264-A |
| 剥线长度 | 10 mm | L1 (mm) | 10.16 mm |
| L1 (inch) | 0.4 inch | 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |

可联接导线

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 最小压接面积 | 0.13 mm ² | 最大压接面积 | 3.31 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm ² | 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm ² |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm ² | 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K | 2.5 mm ² |
| 最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281 | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281 | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm ² |
| 塞规a x b或ø (EN 60999) | 2.8 mm x 2.0 mm | | |


材料

| | | | |
|----------|----------|--------------|--------|
| 绝缘材料 | PBT | 颜色 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| CTI | ≥ 200 | 触点材料 | Cu-Leg |
| 插针镀层 | 镀锡 | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 100 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 100 °C | | |

额定数据 (DIN IEC)

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C) | 17 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C) | 12.5 A |
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C) | 14.5 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C) | 11 A |
| 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 400 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 250 V | 额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
| 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2) | 4 kV | 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3) | 4 kV |
| 瞬时耐电流 | 3 x 1s, 120 A | | |

额定数据 (CSA)


| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 15 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG, | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 | | |

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZF 5.08/03/180 SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 15 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 | | |

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | UNSPSC | 30-10-18-21 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-04 | eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | | |

说明

- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证


认证



ROHS 一致

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZF 5.08/03/180 SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLT 5.08/03/180B SN OR BX | 1611720000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | 4008190192600 | 100 个 | IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.00/03/90LF 1.5SN BK BX | 1797240000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248238026 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.00/03/90LF 3.2SN BK BX | 1840360000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248351107 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180F 3.2SN BK BX | 1820600000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248316564 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLZF 5.08/03/180B SN OR BX | 1710220000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190319533 | 100 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/90LF 1.5 SN BK RL | 1775244001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248167791 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180LF 3.2SN BK BX | 1838450000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248348510 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/03/180LF 1.5SN BK BX | 1776372001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248159154 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180LF 1.5 SN BK RL | 1776374001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248163496 | 250 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDV-THR 5.08/06/180F 1.5SN BK BX | 1828900000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335596 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDV-THR 5.08/06/180F 3.2SN BK BX | 1828780000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335466 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/03/90B 3.2SN OR BX | 1510460000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190054892 | 100 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SLZF 5.08/03/90B SN OR BX | 1673560000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190435271 | 100 个 | IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.00/90LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.00/03/90LF 1.5SN BK RL | 1797760000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248239764 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SL-SMarT 5.0x/180 Tape



耐高温焊接插座，可拼接。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配和回流焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据


| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------|----|
| SL-SMART 5.0X/03/180 1.5SN BK RL | 1812460000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248294046 | 270 个 | IEC: 400 V / 16.5 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.00/90B




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.00/03/90B 3.2SN OR BX | 1580870000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190008482 | 100 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SL-SMarT 5.0x/90 Tape



耐高温焊接插座，可拼接。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配和回流焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------|--------|
| SL-SMART 5.0X/03/90 1.5SN BK RL | 1812440000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248294022 | 350 个 | IEC: 400 V / 16.5 A UL: 300 V / 15 A | 卷 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/03/135B 3.2SN OR BX | 1605540000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190097059 | 100 个 | IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SLZF 5.08/03/270B SN OR BX | 1706150000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 270°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248198009 | 100 个 | IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/90LF 1.5SN BK BX | 1775242001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248157228 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/03/90LF 3.2SN BK BX | 1780420000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248165742 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL 5.08/180B



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/03/180B 3.2SN OR BX | 1519660000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190110024 | 100 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180FI




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLZF 5.08/03/180FI SN OR BX | 1846520000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362820 | 100 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLS 5.08/03/180B SN OR BX | 1627250000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190199760 | 100 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDV-THR 5.08/06/180FLF 1.5SN BK BX | 1829140000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335831 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDV-THR 5.08/06/180FLF 3.2SN BK BX | 1829020000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335718 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLS 5.08/03/180F SN OR BX | 1846370000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362073 | 72 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/90F 3.2SN BK BX | 1837640000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248347452 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SLS 5.08/180FI



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLS 5.08/03/180FI SN OR BX | 1846220000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362509 | 72 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180F



- 弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。
- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
 - 400 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLZF 5.08/03/180F SN OR BX | 1846940000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248363117 | 100 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLD 5.08/06/180G 3.2SN OR BX | 1602400000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190076887 50 个 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SLD 5.08/90G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLD 5.08/06/90G 3.2SN OR BX | 1601800000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190045876 50 个 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/180



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/03/180 3.2SN OR BX | 1517360000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190057077 100 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SLS 5.08/03/180 SN OR BX | 1627100000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/90G 1.5 SN BK RL | 1775014001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248167739 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SL 5.08/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/03/90 3.2SN OR BX | 1508160000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190028879 | 100 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SLZF 5.08/03/180 SN BK BX | 1709610000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190318918 | 100 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| SLZF 5.08/03/180 SN OR BX | 1709380000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190395896 | 100 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180G Tape



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180G 1.5 SN BK RL | 1775934001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248160112 | 250 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/90G 1.5SN BK BX | 1775012001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248156030 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/03/90G 3.2SN BK BX | 1780190000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248165513 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/90 Tape



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/90 1.5 SN BK RL | 1821170000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248319817 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180G Box




耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180G 1.5SN BK BX | 1775932001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248158928 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/03/180G 3.2SN BK BX | 1838220000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248348282 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX | 1635750000 | PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装 | 4008190264185 | 100 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX | 1599140000 | PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装 | 4008190077853 | 100 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.00/03/90 3.2SN OR BX | 1571140000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190167202 100 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL 5.00/03/90 4.5SN BK BX | 1626000000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190197308 100 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180 Tape



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180 1.5 SN BK RL | 1821110000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248319756 250 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|------------------|
| SL 5.08/03/135 3.2SN OR BX | 1603070000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190089412 100 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A | 包 装 盒 装 |

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|------------------|
| SL-SMT 5.08/03/90 3.2SN BK BX | 1779960000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165285 100 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 包 装 盒 装 |
| SL-SMT 5.08/03/90 1.5SN BK BX | 1774772001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155705 100 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 包 装 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/03/180 1.5SN BK BX | 1775572001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 | 4032248157556 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/03/180 3.2SN BK BX | 1837990000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 | 4032248348053 | 100 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

