

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

订货数据

类型	H4,0/18D GR
订货号	9019190000
版本	管状端头, 4 mm ² , 10 mm, 颜色编码: DIN, 灰色 (RAL 7035)
GTIN (EAN)	4008190141349
最小包装数	500 个

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	18 mm	净重	0.22 g
----	-------	----	--------

产品数据

导线压接面积	4 mm ²	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
插针镀层长度 (L2)	10 mm	插针镀层直径 (D1)	2.8 mm
环直径(D2)	4.8 mm	金属管厚度(S1)	0.2 mm
塑料套厚度 (S2)	0.3 mm		

分类

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

认证

认证



ROHS

一致