

LOGO! TD 文本显示屏，用于从 ..0BA6 开始的 LOGO!，4 行，带电缆 (2.5M) 和安装附件，通过 LOGO! SOFT COMFORT V6.0 进行组态



一般信息	
应用领域	连接所有标志！基础装置从 ..0BA6 起
供货数量，单位 ( 件 )	1
操作和观察	
光源	LED
运行报告/故障报告	
行数	4
每行的字符数	24
显示	
显示屏规格	STN
支持图形	否
操作元件	
键盘字体	
带有 LED 的按键	否
系统按键	是
可组态的系统按键	15
数字输入和字母输入	
数字键盘	否
字母数字键盘	否

电源电压	
电源的电压类型	DC
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
接口	
RS 232 接口数量	1
其他接口数量	1
工业以太网	
工业以太网接口数量	0
防护等级和防护类别	
IP40	是
环境要求	
运行温度	
最小值	0 °C
最大值	55 °C
附件	
功能说明	连接电缆长度 2.5m
属于产品	LOGO!
尺寸	
宽度	128.2 mm
高度	86 mm
深度	38.7 mm
其他	长度 2.5m
重量	
重量, 约	220 g
日期	2014-7-21