

O型电缆端头 - C-RCI 6/M5 - 3240028

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




环形电缆插针，黄色，4 ... 6 mm²，M5

优势

- ✔ 套管为锥形，便于正确地插入导线
- ✔ 带塑料绝缘套管的环形电缆插针经过硬焊接处理，并配备了“EASYENTRY”系统

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 046356 452052
GTIN	4046356452052
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG3421

技术数据

尺寸

长度 (b)	26.7 mm
厚度 (a)	9.5 mm
最大剥线长度	9 mm
绝缘套管长度 (c)	14 mm
绝缘套环内部尺寸(d)	6.6 mm
中心与绝缘套管之间的距离 (e)	8 mm
内径 (f)	5.3 mm
材料厚度 (g)	1 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 105 °C
环境温度 (组装)	-20 °C ... 100 °C

O型电缆端头 - C-RCI 6/M5 - 3240028

技术数据

环境条件

最佳环境温度 (保存/运输)	20 °C 50 % 湿度 (RH) , 保存在密封的原始包装内。避免阳光直射和高温。
短期温度	100 °C

概述

颜色	黄色
剥线长度	9 mm
材质	无卤素
阻燃等级, 符合UL 94	V2
标识材料	铜
绝缘材料	PA
涂层	镀锡

标准和规范


阻燃等级, 符合UL 94	V2
根据标准设计	JIS, UL, CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400204
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

O型电缆端头 - C-RCI 6/M5 - 3240028

分类

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------