

工业以太网
IE-PS-V04P-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 RJ45插芯

订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH
订货号	1963160000
版本	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class E _A (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)
GTIN (EAN)	4032248651665
最小包装数	10 个

工业以太网
IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 30.485 g

温度

工作温度 -40 °C...+70 °C 存储温度
安装温度

下载

GOST认证	POCC DE.ME25.B01411.pdf	UL认证	DUXR.E316369.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel		z1755b-07-E.pdf	

PB47 RJ45 I通用参数

MICE-分类 C	C ₁	MICE-分类 E	E ₃
MICE-分类 I	I ₃	MICE-分类 M	M ₃
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 22	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 24
可重新联接	≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)	外壳基本材料	PA UL 94 V0
多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 22	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 26
屏蔽	360° 全封闭外壳	插拔次数	750
插针镀层	镍镀金	最大压接面积 多股	0.76 mm
最大压接面积 单股	0.64 mm	最大护套直径	10 mm
最大绝缘直径	1.6 mm	最小压接面积 单股	0.4 mm
最小压接面积 多股	0.48 mm	最小护套直径	5 mm
最小绝缘直径	0.85 mm	物品描述	类别4
目录册	Cat.6A / Class E _A (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	端口 2	IDC
端口 1	RJ45	防护等级	IP 67
颜色	黑色		

标准

非专用通信电缆设备	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 草稿 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006	专用通信电缆设备	PROFINET 安装说明
连接器标准	IEC 61076-3-106 型号4, IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369

分类

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-08	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-25-05-04		

数据页

工业以太网
IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

认证

认证




ROHS

一致

工业以太网
IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

尺寸图



工业以太网 IE-PS-V04P-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

套件 - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
 塑料, 带 RJ45插芯



订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A	1963500000	法兰 RJ45, IP 67, 类别4的 金属, 无需使用工具安装, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class E _A (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	4032248645596	10 个
IE-BS-V04P-RJ45-C	1963490000	法兰 RJ45, IP 67, 类别4, 耦合, Cat.6A / Class E _A (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	4032248645589	10 个
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B	1963730000	法兰 RJ45, IP 67, 类别4的 金属, 无需使用工具安装, PROFINET, Cat.6A / Class E _A (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	4032248646050	10 个