

插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




插拔式桥接件， 针距: 5.2 mm， 位数: 20， 颜色: 红色

优势

- ✔ 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上



关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 188559
GTIN	4017918188559
海关税则号	8538900000
Sales Key	BE222X

技术数据

技术参数

颜色	红色
标识材料	铜
位数	20
间距	5.2 mm
阻燃等级，符合UL 94	V0
最大负载电流	24 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
------------	---------------------

插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226

技术数据

Environmental Product Compliance

	无超标的有害物质
--	----------

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

认证

认证

认证


EAC / EAC

防爆认证

认证详情

插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226

认证

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

附件

附件

保护盖

保护盖 - FBSC - 3012325



盖罩，使用定长剪切的FBS ...-5和FBS ...-6桥接件时可提供可靠的防触电保护，颜色：红色

切割工具

前切刀 - CUTFOX-FBS - 1212124



切割工具，用于将跳接条单独的从FBS...插入式桥接件和EB... 边插式桥接件上分离