


U.I. Lapp GmbH	<b>PRODUCT INFORMATION</b>	
	SKINTOP® KR-M ATEX plus	2013/12/02

优势请见 SKINTOP® K-M ATEX plus



抗机械应力



石油& 天然气



最佳应力缓释



可靠性



有各种认证

#### 应用范围

带缩径密封件，用于密封外径更小的电缆

#### 电缆结构

公制连接螺纹符合EN 50262标准

#### Remark

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

#### Technical Data

注意:

安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

认证:

CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC  
IECEX IBE 13.0027X

发货颜色:

RAL 9005黑色/抗紫外线

材料:

套体：特殊聚酰胺  
密封件：特殊弹性体  
O 型圈：CR

测试:

DIN EN 60079-0  
DIN EN 60079-7

防护等级:

IP 68 - 10 bar

温度范围:

-20°C 至 +80°C

Product Management	Document: LAPP_PRO982CN.pdf	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

SKINTOP® KR-M ATEX plus

2013/12/02

Part number	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	螺纹 M	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® KR-M ATEX plus							
54115205	KR-M 12 ATEX plus	2-4	12 x 1.5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115215	KR-M 16 ATEX plus	4-6	16 x 1.5	19	29 - 34	8.0	50
54115225	KR-M 20 ATEX plus	5-10	20 x 1.5	25	34 - 37	9.0	50
54115235	KR-M 25 ATEX plus	6-13	25 x 1.5	30	35 - 40	10.0	25
54115245	KR-M 32 ATEX plus	9-15	32 x 1.5	36	39 - 47	10.0	25
54115255	KR-M 40 ATEX plus	16-23	40 x 1.5	46	43 - 52	10.0	10
54115265	KR-M 50 ATEX plus	22-29	50 x 1.5	55	54 - 62	12.0	5
54115275	KR-M 63 ATEX plus	29-39	63 x 1.5	66	59 - 71	12.0	5