

STOP


面板标签

热转印雕花板
资产识别用可替换标签

HellermannTyton

识别系统

面板标签



在 TT4000⁺ 和 TT430 上能简便打印



用于雕花板上的理想的可替换面板标签

控制面板识别标签,热传印

.料件 1220 (白色)

.料件 1221 (银色)

应用

面板标签是用一种用加厚材料特殊制成的耐久型黏性标签，专门设计用于替换传统的雕花塑料板。白色款和哑光银款适用于工业控制面板、开关设备、数据架以及一般设备。


在 TT4000⁺ 或 TT430 型打印机上用 TT822OUT 色带打印出亮丽、清新和专业化外观的标签。

用 Tagprint 专业版软件能轻松实现简洁标签的设计。

特点和益处

- .是作为雕花塑料板一款成本效益的的替代品，不需要额外的标签夹。
- .高性能的粘着力和可压缩的泡沫背面确保了即便在不平整的表面也能有最佳的附着力。
- .圆角确保粘力的长期耐久性。
- .较大范围的尺寸选择，适用于最广泛安装的设备。
- .可打印高分辨率的文字和条形码。
- .可现场打印而不用场外打印。
- .根据要求制订特殊尺寸和颜色。
- .有可用打印软件 Tagprint 专业版。
- .可用海尔曼太通 精选系列的热转式打印机和色带。

材料数据	
材料	1220 型, 聚酯 (PET), 1221 白色型 (WH), 聚酯 (PET), 哑光银 (SR)
使用温度	-40 °C to +90 °C
固化温度	+10 °C 起
建议色带型号	TT822OUT
胶粘剂	丙烯酸
薄膜厚度 (µm)	625
材料的化学特性	能较好地防老化、防褪色和防紫外线辐射。具有额外不受化学品和溶剂的影响。



热敏打印机



<http://www.hellermannTyton.co.uk/panel-labels>


控制面板识别标签,热传印

.料件 1220 (白色)

.料件 1221 (银色)

技术数据表							
产品号.	类型	颜色	宽度 (W)	高度 (H)	行宽 (WL)	每行标签数	包装数量
596-00560	TAG13-07TDK1-1220-WH	白 (WH)	13	7	21	1	1000
596-00561	TAG22-22TDK1-1220-WH	白 (WH)	22	22	28	1	1000
596-00562	TAG27-08TDK1-1220-WH	白 (WH)	27	8	33	1	1000
596-00558	TAG27-12.5TDK1-1220-WH	白 (WH)	27	12.5	33	1	1000
596-00563	TAG27-15TDK1-1220-WH	白 (WH)	27	15	33	1	1000
596-00564	TAG27-18TDK1-1220-WH	白 (WH)	27	18	33	1	1000
596-00565	TAG27-27TDK1-1220-WH	白 (WH)	27	27	33	1	1000
596-00566	TAG35-18TDK1-1220-WH	白 (WH)	35	18	41	1	1000
596-00567	TAG45-15TDK1-1220-WH	白 (WH)	45	15	51	1	1000
596-00568	TAG45-25TDK1-1220-WH	白 (WH)	45	25	51	1	1000
596-00569	TAG60-30TDK1-1220-WH	白 (WH)	60	30	66	1	500
596-00570	TAG90-45TDK1-1220-WH	白 (WH)	90	45	96	1	500
596-00571	TAG100-30TDK1-1220-WH	白 (WH)	100	30	106	1	250
596-00572	TAG100-70TDK1-1220-WH	白 (WH)	100	70	106	1	250
596-00573	TAG13-07TDK1-1221-SR	银 (SR)	13	7	21	1	1000
596-00574	TAG22-22TDK1-1221-SR	银 (SR)	22	22	28	1	1000
596-00575	TAG27-08TDK1-1221-SR	银 (SR)	27	8	33	1	1000
596-00576	TAG27-12.5TDK1-1221-SR	银 (SR)	27	12.5	33	1	1000
596-00577	TAG27-15TDK1-1221-SR	银 (SR)	27	15	33	1	1000
596-00578	TAG27-18TDK1-1221-SR	银 (SR)	27	18	33	1	1000
596-00579	TAG27-27-TDK1-1221-SR	银 (SR)	27	27	33	1	1000
596-00580	TAG35-18-TDK1-1221-SR	银 (SR)	35	18	41	1	1000
596-00581	TAG45-15TDK1-1221-SR	银 (SR)	45	15	51	1	1000
596-00582	TAG45-25TDK1-1221-SR	银 (SR)	45	25	51	1	1000
596-00583	TAG60-30TDK1-1221-SR	银 (SR)	60	30	66	1	500
596-00584	TAG90-45TDK1-1221-SR	银 (SR)	90	45	96	1	500
596-00585	TAG100-30TDK1-1221-SR	银 (SR)	100	30	106	1	250
596-00586	TAG100-70TDK1-1221-SR	银 (SR)	100	70	106	1	250

所有尺寸单位为毫米。以技术修改为准。





HellermannTyton

海尔曼太通有限公司

Wharf Approach 街

阿尔德里奇, 沃尔索尔市,
都市郡

WS9 8BX

英国

电话: + 44 (0) 1922 458 151

传真: + 44 (0) 1922 743 053

E-Mail: info@HellermannTyton.co.uk

www.HellermannTyton.co.uk