Side clip on hood and housing

Style	Ordering number	Cable entry PG	PG	PG	Description	Outline drawing dimensions in mm
Surface-mounted housing						
side entry standard constructions						
	41.62.10.05	16			HA.10.SGD-LB.1.16	 
	41.62.10.79		16		HA.10.SGD-LB.1.16.Z	
	41.62.10.06	2x16			HA.10.SGD-LB.2.16	
	41.62.10.95		2x16		HA.10.SGD-LB.2.16.Z	
	**51.41.62.10.05**	16			HA-K.10.SGD-LB.1.16	
	51.41.62.10.79		16		HA-K.10.SGD-LB.1.16.Z	
	51.41.62.10.06	2x16			HA-K.10.SGD-LB.2.16	
	51.41.62.10.95		2x16		HA-K.10.SGD-LB.2.16.Z	
high construction						
	49.62.15.05	16			HD.15.SGD-LB.1.16	 
	49.62.15.79		16		HD.15.SGD-LB.1.16.Z	
	49.62.15.06	2x16			HD.15.SGD-LB.2.16	
	49.62.15.95		2x16		HD.15.SGD-LB.2.16.Z	
	49.62.15.07	21			HD.15.SGD-LB.1.21	
	49.62.15.80		21		HD.15.SGD-LB.1.21.Z	
	49.62.15.08	2x21			HD.15.SGD-LB.2.21	
	49.62.15.96		2x21		HD.15.SGD-LB.2.21.Z	
	**51.49.62.15.05**	16			HD-K.15.SGD-LB.1.16	
	51.49.62.15.79		16		HD-K.15.SGD-LB.1.16.Z	
	51.49.62.15.06	2x16			HD-K.15.SGD-LB.2.16	
	51.49.62.15.95		2x16		HD-K.15.SGD-LB.2.16.Z	
	51.49.62.15.07	21			HD-K.15.SGD-LB.1.21	
	51.49.62.15.80		21		HD-K.15.SGD-LB.1.21.Z	
	51.49.62.15.08	2x21			HD-K.15.SGD-LB.2.21	
	51.49.62.15.96		2x21		HD-K.15.SGD-LB.2.21.Z	
Cable-to-cable hood						
bottom entry standard construction						
	41.72.10.05	16			HA.10.KDO-LB.1.16	 
	41.72.10.79		16		HA.10.KDO-LB.1.16.Z	
	41.72.10.69			16	HA.10.KDO-LB.1.16.G	
	51.41.72.10.05	16			HA-K.10.KDO-LB.1.16	
	51.41.72.10.79		16		HA-K.10.KDO-LB.1.16.Z	
	51.41.72.10.69			16	HA-K.10.KDO-LB.1.16.G	
high construction						
	49.72.15.05	16			HD.15.KDO-LB.1.16	 
	49.72.15.79		16		HD.15.KDO-LB.1.16.Z	
	49.72.15.69			16	HD.15.KDO-LB.1.16.G	
	49.72.15.07	21			HD.15.KDO-LB.1.21	
	49.72.15.80		21		HD.15.KDO-LB.1.21.Z	
	49.72.15.70			21	HD.15.KDO-LB.1.21.G	
	51.49.72.15.05	16			HD-K.15.KDO-LB.1.16	
	51.49.72.15.79		16		HD-K.15.KDO-LB.1.16.Z	
	51.49.72.15.69			16	HD-K.15.KDO-LB.1.16.G	
	51.49.72.15.07	21			HD-K.15.KDO-LB.1.21	
	51.49.72.15.80		21		HD-K.15.KDO-LB.1.21.Z	
	51.49.72.15.70			21	HD-K.15.KDO-LB.1.21.G	