

指示灯 氖灯，二极管和白炽灯

颜色和电压：

- 氖灯 红色、琥珀色、绿色或透明透镜可供选择。
100/130V (标注为110V), 200/250V (标注为230V)
- 二极管 - 直流电 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色
2.0/2.2V 改变电阻可达到其它电压.
- 二极管 - 交流电 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色
电压110-230V ac
- 白炽灯 红色、琥珀色、绿色、透明或蓝色透镜可供
选择。6V, 12/14V, 24/28V.

创建产品编码：

参考以下两列（端子和型号），然后标明：透镜颜色，电压和氖灯、二极管或白炽灯

- ▶ 氖灯, 二极管, 电源二极管或白炽灯
- ▶ 面板直径从 6.7 至 16.3mm
- ▶ 红色、琥珀色、绿色、蓝色和透明透镜
- ▶ 红色、黄色、绿色、蓝色和白色二极管
- ▶ 多种型号可供选择
















UL文件E63363
CSA文件1279633 / LR29381

认证只适用于氖灯系列

RoHS

符合RoHS环保标准

▶ 端子	▶ 型号	▶ 面板&温度	发光方式选择	尺寸图 (mm)
B 2.8 L	(C) 0566 A  ⑤ ④ ③ ② ①	6.0 最厚2.0 第6页	— DC AC	
B 2.8 L	(C) 0566 B  ⑤ ④ ③ ② ①	6.0 最厚2.0 第6页	— DC AC	
B 2.8 L	(C) 0566 C  ⑤ ④ ③ ② ①	6.0 最厚2.0 第6页	— DC AC	
C 6.3 L	(C) 0145 AA  ⑤ ④ ③ ② ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	5.8 最厚3.0 第6页	— DC AC —	
L W	(L) 1041 00 镀铬面板  ⑤ ④ ③ ② ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	6.3 最厚6.3 第6页	— DC —	
L W	(L) 1045 00 可提供镀铬面板  ⑤ ④ ③ ② ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	6.3 最厚10.0 第6页	— DC AC —	

▶ 端子	▶ 型号	▶ 面板&温度	发光方式选择	尺寸图 (mm)
L  W 	(L) 0245 00 可提供镀铬面板  	 7.1  最厚6.3  第6页	   	
L 	L 2950 00 可提供镀铬面板  	 8.0  0.8-1.6  第6页	   	
L  C 6.3 	(L) 0195 BB  	 8.0  0.8-3.0  第6页	 	
L 	L 2951 00 镀铬面板  	 8.0  0.8-1.6  第6页	   	
L  H 4.8 	(H) 0568 A(*) 深透镜   (VDE at T100)	 8.0  0.8-3.5  第6页	  	 *后缀(X) - 长隔片 *后缀(Y) - 短隔片 *后缀(W) - 带线
L  H 4.8 	(H) 0568 B(*) 浅透镜   (VDE at T100)	 8.0  0.8-3.5  第6页	  	 *后缀(X) - 长隔片 *后缀(Y) - 短隔片 *后缀(W) - 带线