

测试适配器 - PAI-4-FIX BU - 3032729

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，颜色: 蓝色

优势

- ✓ 与桥接并牢靠卡接
- ✓ 测试适配器，用于接插直径4 mm的安全测试插头

RoHS

COMPLETE RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 280303
GTIN	4046356280303
海关税则号	8536901900
Sales Key	BE2Z3X

技术数据

尺寸

高度	51.5 mm
长度	5.8 mm
宽度	5.8 mm
直径	5.8 mm
引脚直径	2.4 mm

概述

注意事项	防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求
	在已连接电源的情况下不得插入
	闭锁型测试附件，因此仅适用于插入一次
颜色	蓝色

测试适配器 - PAI-4-FIX BU - 3032729

技术数据

标识材料	铜
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
最大电压	250 V
最大负载电流	10 A
插 / 拔周期	1

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

测试适配器 - PAI-4-FIX BU - 3032729

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
