




Fascette in poliammide 6.6 standard

• Serie T in PA66, naturale

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta di colore naturale disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda



Serie T.

Per gli utensili applicatori vai a pagina 302.



Serie T


ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Naturale (NA)	1.000	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Naturale (NA)	100	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Naturale (NA)	100	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Naturale (NA)	100	111-02119
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Naturale (NA)	100	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Naturale (NA)	100	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Naturale (NA)	100	111-03219
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Naturale (NA)	100	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Naturale (NA)	100	111-03529
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Naturale (NA)	100	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Naturale (NA)	100	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Naturale (NA)	100	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Naturale (NA)	100	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Naturale (NA)	100	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Naturale (NA)	100	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Naturale (NA)	100	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Naturale (NA)	100	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Naturale (NA)	100	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Naturale (NA)	50	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Naturale (NA)	100	111-12219
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Naturale (NA)	100	111-14819
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Naturale (NA)	100	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Naturale (NA)	100	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Naturale (NA)	50	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Naturale (NA)	50	111-12429
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Naturale (NA)	25	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Naturale (NA)	25	111-15619

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette in poliammide 6.6 standard

- Serie T in PA66, naturale

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Naturale (NA)	25	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Naturale (NA)	25	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Naturale (NA)	100	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Naturale (NA)	25	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Naturale (NA)	25	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Naturale (NA)	25	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Naturale (NA)	25	111-00466

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.


Fascette per uso esterno (Resistenti agli UV)

- Serie T in PA66W nera


Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto


- Fascetta nera resistente agli agenti atmosferici, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda
- Resistente agli UV



Serie T.



Serie T



Serie T250

Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 22.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Nero (BK)	100	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Nero (BK)	100	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Nero (BK)	100	111-02160

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.




Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette per uso esterno (Resistenti agli UV)

- Serie T in PA66W nera

Per gli utensili applicatori
vai a pagina 302.


ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Nero (BK)	100	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Nero (BK)	100	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Nero (BK)	100	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Nero (BK)	100	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Nero (BK)	100	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Nero (BK)	100	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Nero (BK)	100	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Nero (BK)	100	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Nero (BK)	100	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Nero (BK)	100	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Nero (BK)	100	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Nero (BK)	100	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Nero (BK)	100	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Nero (BK)	100	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Nero (BK)	50	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Nero (BK)	100	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Nero (BK)	100	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Nero (BK)	100	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Nero (BK)	100	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Nero (BK)	50	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Nero (BK)	25	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Nero (BK)	25	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Nero (BK)	25	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Nero (BK)	25	111-15305
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Nero (BK)	25	111-24805

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.




Fascette in poliammide 6.6 standard

- **Serie T in PA66 nera**

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.


Caratteristiche del prodotto

- Fascetta di colore nero, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda




Serie T.

Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 22.



Serie T



Serie T250

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Nero (BK)	100	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Nero (BK)	100	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Nero (BK)	100	111-02110
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Nero (BK)	100	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Nero (BK)	100	111-03210
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Nero (BK)	100	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Nero (BK)	100	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Nero (BK)	100	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Nero (BK)	100	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Nero (BK)	100	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Nero (BK)	100	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Nero (BK)	100	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Nero (BK)	500	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Nero (BK)	100	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Nero (BK)	100	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Nero (BK)	100	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Nero (BK)	100	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Nero (BK)	100	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Nero (BK)	100	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Nero (BK)	100	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Nero (BK)	50	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Nero (BK)	50	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Nero (BK)	25	111-15405

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette in poliammide 6.6 standard

- Serie T in PA66 nera

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Nero (BK)	25	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Nero (BK)	25	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Nero (BK)	25	111-15300
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Nero (BK)	100	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Nero (BK)	25	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Nero (BK)	25	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Nero (BK)	25	111-25200

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



DIN

MIL



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.


Fascette in poliammide 6.6 standard

- Serie T in PA66 colorata

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.


Caratteristiche del prodotto

- Fascette colorate disponibili in un ampio range di misure
- Composte al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facili da inserire grazie al disegno della coda
- Altri colori disponibili a richiesta



Serie T.

Per gli utensili applicatori vai a pagina 302.



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Blu (BU)	100	116-01816
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Giallo (YE)	100	116-01814
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Rosso (RD)	100	116-01812
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Verde (GN)	100	116-01815
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Blu (BU)	100	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Giallo (YE)	100	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Rosso (RD)	100	111-03004
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Verde (GN)	100	111-03014

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Fascette in poliammide 6.6 standard

- Serie T in PA66 colorata

Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 22.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Blu (BU)	100	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Giallo (YE)	100	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Rosso (RD)	100	111-04804
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Verde (GN)	100	111-04801
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Blu (BU)	100	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Giallo (YE)	100	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Rosso (RD)	100	111-05406
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Verde (GN)	100	111-05402
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Blu (BU)	100	116-08016
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Giallo (YE)	100	116-08014
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Rosso (RD)	100	116-08012
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Verde (GN)	100	116-08015
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Blu (BU)	100	116-05416
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Giallo (YE)	100	116-05414
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Rosso (RD)	100	116-05412
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Verde (GN)	100	116-05415
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Blu (BU)	100	116-15016
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Giallo (YE)	100	116-15014
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Rosso (RD)	100	116-15012
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Rosso (RD)	100	111-12002
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Verde (GN)	100	111-12001

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.




Fascette per temperature fino a 105°C (stabilizzate al calore)

- Serie T in PA66HS naturale

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.


Caratteristiche del prodotto

- Fascetta stabilizzata al calore disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda
- Resistente a temperature fino a +105°C




Serie T.

Per gli utensili applicatori
vai a pagina 302.



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-01959
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Naturale (NA)	1.000	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-02159
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-03259
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-03459
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-03569
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-03859
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-05859
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-05259
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-05436
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-05059
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-08259
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-05459
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Naturale (NA)	50	111-12824
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-15069
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Naturale (NA)	100	111-12059
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Naturale (NA)	50	111-12719
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Naturale (NA)	50	111-12449

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.




Fascette per temperature fino a 105°C (stabilizzate al calore)

- Serie T in PA66HS nera

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.


Caratteristiche del prodotto

- Fascetta nera stabilizzata al calore disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda
- Resistente a temperature fino a +105°C



Serie T.

Per gli utensili applicatori vai a pagina 302.



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Nero (BK)	100	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Nero (BK)	100	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Nero (BK)	100	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Nero (BK)	100	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Nero (BK)	100	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Nero (BK)	1.000	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Nero (BK)	100	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	111-04950
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	111-05250
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Nero (BK)	100	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Nero (BK)	1.000	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Nero (BK)	100	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Nero (BK)	100	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Nero (BK)	50	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Nero (BK)	100	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Nero (BK)	100	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Nero (BK)	100	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Nero (BK)	50	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Nero (BK)	50	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Nero (BK)	100	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Nero (BK)	25	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Nero (BK)	25	111-15510

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.




Fascette resistenti agli urti in poliammide 6.6 ScanBlack

• Serie T in PA66HIR(S)

Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta nera resistente agli urti, disponibile in un ampio range di misure
- Composta al 100% da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio
- A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio
- Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile
- Facile da inserire grazie al disegno della coda
- Maggiore flessibilità alle basse temperature




Serie T.

**Per maggiori informazioni
sui materiali vedere pag. 22.**



Serie T

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max		Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Nero (BK)	100	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Nero (BK)	50	111-12402

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.