

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE模块，带插拔式连接器和D-SUB针式连接器，可安装在NS 35导轨上，9位



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 796521
GTIN	4046356796521
海关税则号	8536909000
Sales Key	CK2421

技术数据

尺寸

宽度	36.8 mm
高度	72.1 mm
深度	46.6 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

概述

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
最大允许电流 (每条分支)	2 A
位数	9
状态显示	否
安装位置	任意

连接数据

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

技术数据

连接数据

连接名称	现场侧
连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14

连接数据2

连接名称	控制系统侧
连接方式	D-SUB针式连接器
连接量	1
位数	9

标准和规范

连接符合标准	CSA
标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178
额定过电压	1.2 kV
污染等级	2
过电压等级	II


Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

电路图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371000
eCl@ss 4.1	27371000
eCl@ss 5.0	27371000
eCl@ss 5.1	27371000
eCl@ss 6.0	27371000
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121542
UNSPSC 13.2	39121515

认证

认证

认证

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSAus / EAC / cULus Recognized / cCSAus

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
额定电压 UN		105 V	
额定电流 IN		2 A	
mm ² /AWG/kcmil		26-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
额定电压 UN		125 V	
额定电流 IN		2 A	
mm ² /AWG/kcmil		26-14	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
额定电压 UN		125 V	
额定电流 IN		2 A	
mm ² /AWG/kcmil		26-14	

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

认证

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
额定电压 UN		105 V	
额定电流 IN		2 A	
mm ² /AWG/kcmil		28-14	

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742
-----	--	----------------------

cULus Recognized	
------------------	--

cCSAus	
--------	--

附件

附件

端子标识

用于端子的标记条 - UC-TM 4 - 0818111



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 4.2 mm， 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm， 标签数: 120

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

附件

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：5.6 x 10.5 mm，标签数：60

快速标记条 - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：4.98 x 10.5 mm，标签数：10

快速标记条 - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：22 mm，标识区域大小：10.5 x 21.8 mm，标签数：4

系统电缆

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987



预制圆形屏蔽电缆；连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯)；连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯)；电缆长度: 0.5 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990



预制圆形屏蔽电缆；连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯)；连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯)；电缆长度: 1 m

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

附件

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2300009



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯); 电缆长度: 1.5 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302010



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯); 电缆长度: 2 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302023



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯); 电缆长度: 3 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302036



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯); 电缆长度: 4 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302049



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 9-芯); 电缆长度: 6 m

接口模块 - VIP-2/PT/D 9SUB/M - 2903777

附件

电缆 - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



预制屏蔽圆形电缆，带1个D-SUB针式连接器和1个D-SUB孔式连接器，电缆长度可定制

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - 2305415



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 电缆长度: 1 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - 2305428



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 电缆长度: 2 m

电缆 - CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - 2305431



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 9-芯); 电缆长度: 3 m

电缆 - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



预制屏蔽圆形电缆，带2个D-SUB孔式连接器，电缆长度可定制