



# 短行程气缸 ADVC-20-20-I-P

产品代号: 188148

★ 核心产品范围

不带位置感测,  
活塞杆带内螺纹.

FESTO



## 技术参数

特性	值
行程	20 mm
活塞直径	20 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	无
工作压力	1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	141 N
6 bar时的理论作用力, 进程	189 N
移动质量	31 g
产品重量	148 g
安装类型	可选 带通孔 带附件
气动连接	M5
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息, 盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 活塞杆	高合金钢