

## 连接器/适配器 - BNC-V 50 - 2805041

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




BNC连接器，单级，用于安装在NS 32或者NS 35/7.5上，波阻抗：50 欧姆

### 优势

- ✓ 可单独标识
- ✓ DIN导轨上带有绝缘结构
- ✓ 导轨安装，可校准
- ✓ 用于同轴电缆



### 关键商业数据

包装单位	10 STK
GTIN	 4 017918 074555
GTIN	4017918074555
海关税则号	8538900000
Sales Key	BE5ZWX

### 技术数据

#### 尺寸

高度	58.8 mm
宽度	22 mm
长度	42.5 mm

#### 环境条件

环境温度 (运行)	125 °C
保护等级	IP20
	IP20

#### 概述

外壳材料	PA
------	----

## 连接器/适配器 - BNC-V 50 - 2805041

### 技术数据

#### 概述

阻燃等级, 符合UL 94	V2
颜色	灰色
安装类型	NS 35/7,5

#### 保护电路

频率范围	0 GHz ... 4 GHz
50Ω系统中的驻波率SWR	< 1.15 (4 GHz)

#### 接线数据

连接方式	BNC 50 Ω
------	----------

#### 标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V2
---------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

### 分类

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121404

# 连接器/适配器 - BNC-V 50 - 2805041

分类

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

附件

附件

安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 连接器/适配器 - BNC-V 50 - 2805041

### 附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

## 连接器/适配器 - BNC-V 50 - 2805041

### 附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

---

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



### 末端

终端固定件 - E/AL-NS 35 - 1201662



终端固定件，用于固定UKH 50 - UKH 240末端，可安装在DIN导轨NS 35，并使用两只螺钉固定，宽度：10 mm，颜色：银色