




## 8100 SA 2 Zyklus Speed ratel- en doppenset, 1/4"-aandrijving, metrisch



42-delig in stevige metalen koffer

1 Zyklus-ratel met 1/4"-aandrijving, 13 Zyklus-doppen, 2 Zyklus-verlengstukken (kort en lang) met vrijloophuls en Flexible-Lock-Systeem, 1 Wobble verlengstuk, 1 T-grip, 1 cardangewricht, 1 bithouder met snelwisselfunctie, 22 bits

 		
Code		
05003533001	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>8000 A</b> 1 x 1/4"x152,0</li> <li>● <b>8790 HMA</b> 1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 14,0x23,0</li> <li>○ <b>8789 A</b> 1 x 1/4"x110,0</li> <li>▣ <b>8794 A</b> 1 x 1/4"x56,0</li> <li>▣ <b>8795 A</b> 1 x 1/4"x35,5</li> <li>▣ <b>8784 A1</b> 1 x 1/4"x1/4"x37,0</li> <li>▣ <b>8796 SA</b> 1 x 1/4"x75,0</li> <li>▣ <b>8796 LA</b> 1 x 1/4"x150,0</li> <li>○ <b>840/1 Z Hex-Plus</b> 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25</li> <li>⊕ <b>867/1 Z TORX® BO</b> 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25</li> <li>⊕ <b>800/1 Z</b> 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x8,0x25</li> <li>⊕ <b>851/1 Z PH</b> 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25</li> <li>⊕ <b>855/1 Z PZ</b> 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25</li> </ul>	1