



RES.CURRENT OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 16A 1+N-POL IFN 30MA 230V 2MW

说明图相似

综合技术数据：

装入位置		任意的
高度	mm	90
宽度	mm	36
深度	mm	70
净重	g	242.5
产品的结构形式		可选 SIGRES
供电电压 / 对于 AC / 额定值	V	230
损耗的有效功率 / 电流测定值中 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	W	0.82
抗脉冲电流稳定性 / 测定值	kA	1
环境温度	°C	-25 ... +45
环境温度/存放期间/许可最小值	°C	-40 ... +75
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型的		10,000
过压类别		III
电源电压/用于测控设备/最小	V	100
防电击接触保护		手指和手背安全
位置 / 电源连接电缆		顶部或底部
拧紧转矩		

• 在螺栓连接时	N·m	2.5 ... 3
可连接的导线截面		
• 单芯线的	mm ²	1 ... 16
• 多芯线的	mm ²	1 ... 16
产品特点/不含硅		
•		是
• 无卤素		是
测试循环数量/适用于环境检测/根据 IEC 60068-2-30		28
参考标示		
• 符合 DIN EN 61346-2		F
• 符合 DIN EN 81346-2		F

正树/批准：

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



GOST



IMQ



VDE



ÖVE



EG-Konf.

other

[other](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多相关信息:

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/ZN/cn/Catalog/Product/5SM3311-6>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)



<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/5SM3311-6/all>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3311-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



最后一次变更：

2014-8-12