

U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	
	SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色	2013/12/02

高防护等级
耐低温冲击
高应力缓释
夹紧范围广
永久防震



抗机械应力



石油& 天然气



最佳应力缓释



可靠性



有各种认证

应用范围

本质安全线路 (I 级), 运用在需要 “e” 级安全等级的住宅或设备内。

设备类别 / 组别 2G+1D

移动应用于岸上和海上设备

化工和石油化工行业

电缆结构

公制连接螺纹符合 EN 50262 标准

Remark

照片并非按实物等比例缩小, 并且不体现每个产品的细节

Technical Data

注意:

安装尺寸和紧固扭距详见安装说明手册

认证:

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X

发货颜色:

RAL 5015 蓝色

材料:

套体: 特殊聚酰胺
密封件: 特殊弹性体
O 型圈: CR

测试:

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7

防护等级:

IP 68 - 10 bar

温度范围:

-20°C 至 +80°C

Product Management	Document: LAPP_PRO984CN.pdf	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色

2013/12/02

Part number	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	螺纹 M	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP K-M ATEX plus 蓝色							
54115400	K-M 12 ATEX 蓝色	3-5,5	12 x 1.5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115410	K-M 16 ATEX 蓝色	7-9	16 x 1.5	19	29 - 34	8.0	50
54115420	K-M 20 ATEX 蓝色	7-13	20 x 1.5	25	34 - 37	9.0	50
54115430	K-M 25 ATEX 蓝色	11-17	25 x 1.5	30	35 - 40	10.0	25
54115440	K-M 32 ATEX 蓝色	12-21	32 x 1.5	36	39 - 47	10.0	25
54115450	K-M 40 ATEX 蓝色	19-28	40 x 1.5	46	43 - 52	10.0	10
54115460	K-M 50 ATEX 蓝色	27-35	50 x 1.5	55	54 - 62	12.0	5
54115470	K-M 63 ATEX 蓝色	36-45	63 x 1.5	66	59 - 71	12.0	5