

测试工具 MASTER CHECK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带LED显示
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

订货数据

类型	MASTER CHECK
订货号	9918880000
版本	2极电压测试仪, 型号 1157, 是 - 可视
GTIN (EAN)	4032248405763
最小包装数	1 个

数据页

测试工具
MASTER CHECK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

重量	290 g	净重	290 g
----	-------	----	-------

产品数据

最小额定电压	6 V	电压范围交流	6-400 V
最低频率	0 Hz	最高频率	100 Hz
额定电压, 最大值	400 V AC/DC	防护等级	IP 65
电池类型	电池 1.5 V 类型 AAA	已测试及批准, 根据	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 部分 401)
峰值耐压	8 kV	显示	LED
直流电压显示	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V	交流电压显示	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V

分类

ETIM 3.0	EC000494	UNSPSC	41-11-36-37
eClass 5.1	27-20-03-08	eClass 6.2	27-20-03-08
eClass 7.1	27-20-03-08		

认证

认证



ROHS	一致
------	----

