SIEMENS

产品数据表 3RN1062-1CW00

THERMISTOR MOTOR PROTECTION FOR 6 SENSOR CIRCUITS,
MULTI-MOTOR PROTECTION, 1NO+1NC,
UC 24...240V, SCREW CONNECTION

综合技术细节：		
电压类型		AC/DC
供电电压频率		
• 1 / 用于辅助和控制电路		
• 测定值	Hz	50
• 2 / 对于辅助和控制电路		
• 测定值	Hz	60
控制馈电电压		
• 1		
• 在50 Hz时 / 在AC时		
• 测定起始值	V	24
• 测定值	V	240
• 在60 Hz时 / 在AC时		
• 测定初始值	V	24
• 测定终值	V	240
• 在DC时		
• 测定初始值	V	24
• 测定值	V	240
测量回路的数目		6
常闭触点数目 / 用于辅助触点		1

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 2013

常开触点数目 / 用于辅助触点		1
转换器数目 / 对于辅助触点		0
可测量的温度		
• 初始值	°C	60
• 终值	°C	180
产品功能		
• 防重合闸闭锁装置		是
• 自动复位		是
• 故障储存		是
• 外部的复位		是
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的		K
电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750		K
环境温度 / 运行期间	°C	-25 … +60

机械构造：

电气连接结构形式 / 用于辅助和控制电流电路		螺栓连接
电气连接结构形式 / 插座		否
显示类型 / LED		是
防护等级 IP		IP20
宽度	mm	45
高度	mm	106
深度	mm	91

正树/批准：

General Product Approval | **EMC** | **For use in hazardous locations**

CCC CSA GOST UL C-TICK ATEX

Test Certificates | **Shipping Approval**

Special Test Certificate

DNV PRS RMRS

other

Declaration of Conformity | other | Environmental Confirmations

更多相关信息:

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

© Copyright Siemens AG 2013

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RN1062-1CW00/all

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RN1062-1CW00



最后一次变更： 2013-7-1

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 2013