

W系列, 附件
WAP WDU2.5N/4N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



魏德米勒产品系列丰富多样，接线范围从 0.05 mm² 到 300 mm²，您可以根据应用目的选择产品。
具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求，并且已经根据当前环境指令经过测试。

订货数据

类型	WAP WDU2.5N/4N
订货号	1060000000
版本	W系列, 附件, 端板
GTIN (EAN)	4008190149154
最小包装数	50 个

数据页

W系列, 附件 WAP WDU2.5N/4N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	1.5 mm	高度	44 mm
深	29.7 mm	净重	1.781 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直通(套管), 直接安装	类型	侧板
------	--------------	----	----

材料参数

材料	Wemid	颜色	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

产品系列	W系列, 附件	安装导轨	无
------	---------	------	---

分类

ETIM 3.0	EC000886	UNSPSC	30-27-18-21
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

认证

ROHS	一致
------	----