

dataSheet

物料号 92,943,3053,1

带减应力头的母头 GST18I4S B1 ZR1 SW

连接器GST18i4，4极，母头，螺钉连接，250V/16A，编码颜色：黑，外壳颜色：黑



物料号	92,943,3053,1
EAN	4015573785656
lblPackagingUnit	1 片

通过



技术数据

总则

额定电流	20 A
额定电压	400 V
额定脉冲电压	4 kV
减拉力	是
污染等级	2
机械编码	Code 1
可内锁	是
编码颜色/触点载体	黑色
极标记	
包含应变消除的外壳颜色	黑色

连接数据

电缆直径	12 mm
电缆直径2	6,5 mm
实心线连接截面	2,5 mm ²
实心线截面2	0,5 mm ²
绞线连接截面	2,5 mm ²
绞线截面2	0,5 mm ²
每极终端数	1

型号

型号	母
极数	4
连接类型	螺钉连接
IP防护等级	IP20

材料

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀锡

尺寸

长度	69,4 mm
宽度	38 mm
高度	15 mm

附件

物料号	類型	说明
05.564.5353.0	盖帽 GST18I	盖件，12极，用于GST18i3-6
05.564.5353.2	盖帽	
05.566.9153.0	盖帽	

图纸

