

Mini-enregistreur Température

testo 174T

Affichage de la température actuelle

Sécurité élevée des données

Grand écran

Evaluation rapide des données et documentation sur PC

Étanche selon IP65

Mémoire pour 16 000 valeurs de mesure



Illustration 1:1

Le mini-enregistreur de température testo 174T est idéal pour assurer la traçabilité de vos transports. Simplement placé à proximité des marchandises, p.ax. dans un conteneur ou une chambre froide, l'enregistreur de données contrôle la température en permanence, de façon sûre et discrète. Le logiciel gratuit « ComSoft Basic » permet une programmation rapide de l'enregistreur de données et une analyse aisée des données.

Le capteur CTN intégré garantit une précision élevée+. Sa plage de mesure étendue et son format compact font du testo 174T une aide compétente pour presque tous vos enregistrements de température.

Caractéristiques techniques / Accessoires



testo 174T

Mini-enregistreur de données testo 174T ;
1 canal ; avec support mural, piles
(2 x CR 2032 Lithium) et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 1560

Type de capteur CTN

Plage de mesure	-30 ... +70 °C
Précision : ± 1 digit	± 0.5 °C (-30 ... +70 °C)
Résolution	0.1 °C

Caractéristiques techniques générales

Canaux	1 × interne
Type de piles	2 piles Lithium (CR 2032)
Autonomie	500 jours (cadence de mesure de 15 min. / à +25 °C)
Temp. de service	-30 ... +70 °C
Temp. de stockage	-40 ... +70 °C
Dimensions	60 × 38 × 18.5 mm
Classe de protection	IP65
Cadence de mesure	1 min. - 24 h
Mémoire	16 000 valeurs de mesure

Kit testo 174T

Kit Mini-enregistreur de données testo 174T ;
1 canal ; interface USB pour la programmation
et la consultation des données ; avec support
mural, piles (2 x CR 2032 Lithium) et protocole
d'étalonnage



Réf. 0572 0561

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

Interface USB pour la programmation et la consultation des données de mesure sur les enregistreurs de données testo 174T et testo 174H	0572 0500	
Pile ronde au lithium CR 2032 (commander 2 piles par enregistreur)	0515 0028	
Comsoft Basic – Logiciel de base permettant de programmer et de consulter les données des enregistreurs de données Testo ; affichage des données sous la forme de graphiques et tableaux et fonction d'exportation. (dans la mesure où le téléchargement gratuit avec enregistrement n'est pas souhaité)	0572 0580	
Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données	0554 1704	
ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs de données Testo	0554 1705	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température Points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil	0520 0153	

