

D-SUB电缆 - VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - 1656246


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



预制D-SUB电缆，屏蔽，9芯，绞线（7芯），电缆颜色：RAL 7000（灰色），以4-40 UNC 螺纹固定，IP20 防护等级，插头1为孔式，外壳尺寸1，垂直出线，插头2为针式，外壳尺寸1，垂直出线，长度：2 m



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 029728
GTIN	4046356029728
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNADF

技术数据

机械特性

位数	9
插 / 拔周期	≥ 50
电缆出口	直头
保护等级	IP20

环境条件

环境温度（运行）	0 °C ... 70 °C
保护等级	IP20

材料数据

外壳材料	PVC
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀金
外护套，材料	PVC

电气特性

位数	9
----	---

D-SUB电缆 - VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - 1656246

技术数据

电气特性

额定电流	1 A
过电压等级	III
污染等级	2
额定电压(III/3)	125 V

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060390
eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27060300
eCl@ss 7.0	27060390
eCl@ss 8.0	27060390
eCl@ss 9.0	27060390

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 6.0	EC000748
ETIM 7.0	EC000748

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

认证

认证

D-SUB电缆 - VS-09-DSUB-20-LI-2,0 - 1656246

认证


认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

EAC		B.00767
-----	---	---------
