

## Datasheet

# Analogue Down Desktop Timer, Battery Operated

RS Stock number [829-9037](#)



### Specification:

- White plastic case, size 60 x 60 x 35mm (w x h x d) maximum.
- Desk or hanging mounting.
- Diameter of dial 50mm.
- Count down timer from 60 minutes with long alarm at end of period.
- Accuracy within 1 second over a 60 minute period.
- Red flashing LED to show that the unit is operating.
- AA size battery supplied.



ENGLISH

### German

Weißer Kunststoff Fall, Größe 60 x 60 x 35 mm (b x h x t) betragen. Schreibtisch oder hängende Montage. Durchmesser Zifferblatt 50 mm. Count down Timer 60 Minuten mit langen Alarm am Ende der Periode. Genauigkeit innerhalb einer Sekunde über einen Zeitraum von 60 Minuten. Rot blinkende LED zu zeigen, dass das Gerät betrieben wird. Größe AA Batterie geliefert.

### French

Blanc en plastique, taille du boîtier 60 x 60 x 35 mm (l x h x p) maximale. Bureau ou suspendus de montage. Diamètre du cadran 50 mm. compte à rebours de 60 minutes avec alarme long à la fin de période. Précision dans la seconde sur une période de 60 minutes. Rouge clignotant LED pour montrer que l'appareil est en marche. Piles AA fournies.

### Dutch

Witte kunststof behuizing, maat 60 x 60 x 35 mm (w x h x d) maximale. Bureau of hangende montage. Diameter van externe 50 mm. Count down timer van 60 minuten met lange alarm aan einde van periode. Nauwkeurigheid binnen 1 seconde gedurende een periode van 60 minuten. Rode knipperende LED om te laten zien dat de eenheid functioneert. AA size batterij geleverd.

### Italian

Bianco plastica caso, dimensioni 60 x 60 x 35 mm (w x d x h) massima. Scrivania o appendere il montaggio. Diametro quadrante mm. 50 Count down timer da 60 minuti con allarme lungo alla fine del periodo. Precisione entro 1 secondo su un periodo di 60 minuti. Rosso lampeggiante LED per mostrare che l'unità è in funzione. Batterie AA in dotazione.

### Danish

Hvid plast sag,-størrelse 60 x 60 x 35 mm (b x h x d) maksimale. Skrivebord eller hængende montering. Diameter af dial 50 mm. tæller ned timer fra 60 minutter med lange alarm ved periodens slutning. Nøjagtigheden inden for 1 sekund over en periode på 60 minutter. Rød blinkende lysdiode viser, at enheden fungerer. AA størrelse batteri medfølger.

### Spanish

Tamaño del caso, plástico blanco 60 x 60 x 35 mm (w x h x d) máximo. Escritorio o montaje colgante. Diámetro de esfera 50 mm. cuenta abajo del contador de tiempo de 60 minutos con alarma de largo en el final del período. Precisión dentro de 1 segundo durante un período de 60 minutos. Rojo intermitente LED para mostrar que la unidad está funcionando. Pilas de tamaño AA suministradas.